Fiche technique du produit

Spécifications



PanelSeT SFN Kit - porte pleine - 1800x500 mm (Hxl)

NSYSFND185

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PanelSeT
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'enveloppe
Type de produit ou équipement	Porte
Application	Universel
Dimensions nominales de l'armoire	- H: 1800 mm W: 500 mm
Emplacement de montage	Côté
Compatibilité de gamme	PanelSeT PanelSeT SFN
Composition de l'appareil	1 porte 1 serrure avec poignée et insert à double barre 5 mm 1 système de barre de verrouillage à 4 points 1 cadre de renforcement 4 charnières 4 cliquets de barre de verrouillage
Quantité du lot	Lot de 1

Complémentaires

Matière	Tôle d'acier
Couleur	Gris (RAL 7035)
Finition de la surface	Poudre époxy-polyester
Type de verrou	Serrure double barre 5 mm
Nombre de verrous	1
Type de porte	Pleine extérieure
Sens d'ouverture de la porte	Réversible (120 °)
Charge maximum	60 kg/m²
Hauteur	Nominal: 1766 mm
Largeur	Nominal: 469 mm
Poids Net	33,8 kg

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK10

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Hauteur de l'emballage 1	6,000 cm
Largeur de l'emballage 1	48,000 cm
Longueur de l'emballage 1	180,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	20,000 kg
Type d'emballage 2	P2M
Nb produits dans l'emballage 2	16
Hauteur de l'emballage 2	66,000 cm
Largeur de l'emballage 2	120,000 cm
Longueur de l'emballage 2	200,000 cm
Poids de l'emballage 2	348,000 kg

Garantie contractuelle

Coverage	Produit de base
Garantie	18 months

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**106**
Profil environnemental du produit (PEP)	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive RoHS UE	**Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)**
Numéro SCIP	**695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6**
Régulation REACh	**Déclaration REACh**

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité	**Informations de fin de vie**
Reprise	**Oui**