Data Sheet

Hub USB 3.1 Gen 1 à 4 ports - Concentrateur USB-C vers 1x USB-C 3x USB-A

Product ID: HB30C3A1CFB

Le hub USB 3.0 à 4 ports permet de brancher des périphériques USB-C™ et USB-A à votre ordinateur portable ou votre Chromebook™, grâce à un seul port USB Type-C™ ou Thunderbolt™ 3.

Ce hub convient à la plupart des ordinateurs portables USB-C, comme le Dell™ Latitude 11 5000 2-en-1 et le Dell XPS 12.

Data Sheet

Préparez-vous à passer à l'USB-C

Ce hub USB 3.1 Gen 1 vous permet d'étendre vos options de connexion USB grâce au port USB-C de votre ordinateur. Avec son port USB-C et ses trois ports USB-A, vous pourrez brancher les périphériques USB traditonnels tout en vous préparant à la future arrivée massive de périphériques USB Type-C.

Convivial, son connecteur USB Type-C intégré est petit et réversible, ce qui facilite son insertion. La prise se branche de n'importe quel côté. Moins de risques d'abîmer vos ports et moins d'énervement en vue !

Ajoutez des ports USB à votre ordinateur portable, où que vous soyez

Compact et léger, ce hub alimenté par USB est fait pour voyager. Glissez-le dans votre étui de transport pour améliorer votre connectivité en déplacement.

Polyvalent, il se fera également tout petit sur votre bureau. Tout ce qu'il vous faut pour le partage de bureau ou un milieu BYOD (Apportez votre propre appareil).

Économisez temps et argent

Évitez les tracas et les coûts associés à l'achat de nouveaux périphériques en utilisant ce hub USB 3.0 avec vos appareils USB 3.0 et 2.0. Le hub alimenté par bus s'installe en quelques secondes, sans pilote ni logiciel, et il est compatible avec presque tous les systèmes d'exploitation.

Le modèle HB30C3A1CFB bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Certifications, Reports and Compatibility

RoHS Compliant Available

Applications

- Emportez ce hub dans vos déplacements et branchez presque tous les périphériques USB, où que vous vous trouviez
- Misez sur le port USB-C port de votre MacBook ou ordinateur portable BYOD pour élargir vos possibilités de connexion de données
- Peut être déployé dans les espaces de bureau partagés pour offrir l'accès à un hub USB à plusieurs périphériques

Features

- Étendez la connectivité de votre ordinateur USB-C grâce à la toute récente technologie USB 3.1 Gen 1
- Emportez partout avec vous ce hub alimenté par USB au format portable léger
- Ajoutez des ports USB-C et USB-A à votre MacBook, à votre Chromebook ou à tout ordinateur avec port USB Type-C
- Compatible avec les ports de données Thunderbolt 3
- Installation rapide et facile avec prise en charge de nombreux systèmes d'exploitation, sans pilote supplémentaire
- Rétrocompatibilité avec les périphériques USB 2.0 et 1.1
- Se conforme avec USB 3.0 et vitesses de transfert pouvant atteindre 5 Gb/s
- Compatible plug-and-play et échange à chaud

	Warranty	2 Years
Matériel	Connexion hôte USB-C	Oui
	ID du chipset	Genesys Logic - GL3523-S
	Interface	USB 3.0
	Nombre de ports	4
	Normes de l'industrie	USB 3.0 - Rétrocompatibilité avec les normes USB 2.0 et 1.1
	Port(s) à charge rapide	Non
	Port(s) appareil USB-C	Oui
	Type de bus	USB 3.0
Performance	Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
	Vitesse max. de transfert de données	5 Gb/s
Connecteur(s)	Types de connecteur	3 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle 1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 Femelle 1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 Mâle
Logiciel	Compatibilité système d'exploitation	OS Independent; No additional drivers or software required
Notes spéciales / Configuration	Configurations du système et du câblage	Port USB Type-C disponible - USB 3.0 (5 Gb/s)
	Remarque	Tous les ports acceptent les adaptateurs vidéo USB, y compris le port USB-C. Ce hub ne prend pas en charge le mode Alternatif DisplayPort - prise en charge vidéo native non-USB sur le port USB Type-C. Le hub ne prend pas en charge le mode DP Alt ni USB Power Delivery.
Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	Alimentation par USB
Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 0 ~ 90 %, sans condensation
	Température de fonctionnement	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	0.5 in [13 mm]
	Largeur du produit	1.6 in [40 mm]
	Longueur de câble	4.5 in [114 mm]

	Longueur du produit	3 in [75 mm]
	Poids du produit	1.1 oz [32 g]
	Type	Compact
	Type de boîtier	Plastique
Informations d'emballage	Poids brut	3.6 oz [102 g]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Concentrateur USB 3.0

Product appearance and specifications are subject to change without notice.