

# Fiche technique du produit

Spécifications



## PanelSeT - Lot de 2 traverses encaissées - pour cellules - H90 L800mm

NSYSICR9080

**Statut commercial:** Commercialisé

## Principales

Gamme	PanelSeT
Application spécifique du produit	30 mm d'espace supplémentaire sur chaque côté de fixation (60 mm au total)
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Pièce détachée
Type de produit ou équipement	Traverse
Application	Multi-usage
Dimensions nominales de l'armoire	-

## Complémentaires

Compatibilité de gamme	PanelSeT PanelSeT SF enveloppe juxtaposable PanelSeT PanelSeT SM enveloppe compact
Emplacement de montage	Sur la structure de l'armoire
Support de montage	Amont
Composition de l'appareil	éléments de fixation 2 traverses
Quantité du lot	Lot de 1
Matière	Métal galvanisé
Mode de fixation	Par vis
Réglage	Ajustable par pas de 25 mm
Nombre de rangées horizontales	3
Charge maximale	100 kg
hauteur	90 mm
Largeur	Nominal: 900 mm Utile: 809 mm
Profondeur	12 mm
Epaisseur	1,5 mm

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,000 cm
Largeur de l'emballage 1	10,000 cm
Longueur de l'emballage 1	74,000 cm
Poids de l'emballage 1	1,720 kg

Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	100
Hauteur de l'emballage 2	72,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	207,000 kg

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

## Use Better

### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
<a href="#">Directive UE RoHS</a>	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Règlementation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>

## Use Again

### Réemballer et réusiner

Reprise	No
---------	----