

60-PT...

Clés mâles 6 pans à poignée en L

CLÈS DE SERRAGE



Description

Poignée bi-matière.

Equipées d'une lame longue pour les serrages puissants.

Equipées d'une lame courte pour résoudre les problèmes d'accessibilité.


Présentation : brunie.

Produit conforme aux normes

ISO 2936

NF ISO 2936

Données techniques



Caractéristiques de l'article référence : 60-PT2

A (mm)	2	L1 (mm)	130
I1 (mm)	90	L2 (mm)	65
I2 (mm)	15	Poids (g)	20
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 60-PT2,5

A (mm)	2,5	L1 (mm)	130
I1 (mm)	90	L2 (mm)	65
I2 (mm)	15	Poids (g)	20
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 60-PT3

A (mm)	3	L1 (mm)	130
I1 (mm)	90	L2 (mm)	65
I2 (mm)	15	Poids (g)	20
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 60-PT4

A (mm)	4	L1 (mm)	150
I1 (mm)	100	L2 (mm)	80

I2 (mm)	15	Poids (g)	40
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 60-PT5

A (mm)	5	L1 (mm)	150
I1 (mm)	100	L2 (mm)	80
I2 (mm)	15	Poids (g)	50
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 60-PT6

A (mm)	6	L1 (mm)	155
I1 (mm)	102	L2 (mm)	80
I2 (mm)	16	Poids (g)	70
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 60-PT8

A (mm)	8	L1 (mm)	205
I1 (mm)	130	L2 (mm)	110
I2 (mm)	17	Poids (g)	170
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 60-PT10

A (mm)	10	L1 (mm)	205
I1 (mm)	130	L2 (mm)	110
I2 (mm)	17	Poids (g)	230
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne

CLÈS DE SERRAGE



Les outils Indispensables SAM 2021

[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2021

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2021

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2021

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2020

[Consulter le catalogue](#)