


# Fiche technique du produit

Spécifications



## PanelSeT SFN Accessoires - caisson à barres - 300x1000x500 mm (HxLxP)

NSYTBCN3105

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                            |                                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Gamme                                      | PanelSeT                                                    |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Distribution de puissance                                   |
| Type de produit ou équipement              | Caisson à barres                                            |
| Application                                | Multi-usage                                                 |
| Compatibilité de gamme                     | PanelSeT PanelSeT SFN                                       |
| Dimensions nominales de l'armoire          | - W: 1000 mm D: 500 mm                                      |
| Emplacement de montage                     | Sur dessus de l'enveloppe                                   |
| Composition de l'appareil                  | 1 châssis modulaire<br>1 joint d'étanchéité<br>2 face avant |
| Quantité du lot                            | Lot de 1                                                    |
| Matière                                    | Acier                                                       |

### Complémentaires

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Couleur                | Gris (RAL 7035)               |
| Finition de la surface | Poudre époxy-polyester        |
| hauteur                | 301 mm                        |
| Largeur                | 1000 mm                       |
| Profondeur             | 500 mm                        |
| Degré de protection IP | IP55 se conformer à CEI 60529 |

### Emballage

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1             | PCE        |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1          |
| Hauteur de l'emballage 1       | 16,500 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 53,500 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 104,500 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 24,000 kg  |
| Type d'emballage 2             | P12        |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 5          |
| Hauteur de l'emballage 2       | 94,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 80,000 cm  |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Longueur de l'emballage 2 | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 2    | 131,000 kg |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

| 🌱 Empreinte environnementale   |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone (kg CO2 eq.) | 159                                               |
| Profil environnemental         | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

Use Better

| ♻️ Matières et Substances         |                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé     | Non                                                                                        |
| Emballage sans plastique          | Non                                                                                        |
| <a href="#">Directive UE RoHS</a> | Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS) |
| Règlementation REACH              | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                          |


Use Again

| 🔄 Réemballer et réusiner   |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Profil Économie Circulaire | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Reprise                    | No                                                   |

Technical Illustration

Dimensions

---



Offer Marketing Illustration

Energy Label

---

