

Fiche technique du produit

Spécifications



Mureva Fix - Clip à clou - pour câble Ø8-12mm - clou Ø2-L30mm - gris

2041218

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Thorsman
Gamme de produit	Thorsman
Type de produit ou équipement	Clip de fixation de clou
Nom de l'appareil	TC
Application de l'appareil	Installation de câble rond
Type de câble	Câble rond 8...12 mm
Type d'installation	Intérieure
Équipement fournis	Clou
Diamètre du clou	2 mm
Longueur	30 mm
Profondeur d'encastrement	19 mm

Complémentaires

Nuance de la couleur	Gris clair (NCS 2502-Y)
Matière	Clip: PP (polypropylène) Clou: électrozingué acier trempé
Catégorie de corrosivité atmosphérique	C2
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-40...80 °C
Teinte de couleur principale	Gris clair
Nuance de la couleur	Gris clair (NCS 2502-Y)

Environnement

Caractéristique d'environnement	Résistant aux chocs Résistant aux UV
Quantité par lot	Lot de 100
Poids du produit	0,0013 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	0,120 cm
Largeur de l'emballage 1	8,000 cm
Longueur de l'emballage 1	6,000 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Poids de l'emballage (Kg)	1,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	100
Hauteur de l'emballage 2	12,500 cm
Largeur de l'emballage 2	8,000 cm
Longueur de l'emballage 2	6,000 cm
Poids de l'emballage 2	157,000 g

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

🗑️ Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Use Longer

🕒 Prolongation de vie	
Réparation	Non

Use Again

♻️ Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui