


PC 6-16/ 6-G-10,16 - PCB插座



1913688

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1913688>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



PCB插座，额定横截面: 6 mm²，颜色: 绿色，额定电流: 76 A (41 A，与PC 6插头连接)，额定电压(III/2): 1000 V，触点表面: Ag，触点类型: 针式插头，电位数: 6，行数: 1，位数: 6，连接量: 6，产品系列: PC 6-16/..-G，针距: 10.16 mm，安装: 波峰焊，针脚排列: 直线排列，焊针[P]: 5 mm，每个电势的焊针数量: 3，插拔系统: COMBICON PC 16，针式连接器样式对齐: 标准，互锁: 不带，安装方式: 不带，包装类型: 纸箱包装，PC 16系列连接器的额定电流为76 A。PC 6连接器的额定电流为41 A (UL标准为50 A)。

优势

- 通用型安装方式，可在全球范围内使用
- 确保设备设计的高度灵活性 – 只需一个插座，便可满足运用了不同连接技术的连接器所需
- 采用插拔式模块，可轻松更换PCB

商业数据

订货号	1913688
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	AAESAA
产品关键代码	AAESAA
目录页面	页码194 (CC-2002)
GTIN	4017918179168
单件重量 (含包装)	23.58 g
单件重量 (不含包装)	23.54 g
原产地	PL

PC 6-16/ 6-G-10,16 - PCB插座



1913688

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1913688>

技术数据

产品属性

产品类型	PCB插座
产品系列	PC 6-16/...-G
产品线	COMBICON Connectors XL
类型	标准
位数	6
针距	10.16 mm
连接量	6
行数	1
电位数目	6
安装法兰	不带
针脚排列	直线排列
每个电位的焊针	3

电气特性

特性

额定电流 I_N	76 A (41 A , 与PC 6插头连接)
额定电压 U_N	1000 V
接触电阻	0.4 mΩ
额定电压(III/3)	630 V
额定电涌电压(III/3)	8 kV
额定电压(III/2)	1000 V
额定电涌电压(III/2)	8 kV
额定电压 (II/2)	1000 V
额定电涌电压(II/2)	6 kV

安装

安装类型	波峰焊
针脚排列	直线排列

材料规格

材料数据 - 联系方法

注意事项	符合WEEE/RoHS , 根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须
接触件材料	CU合金
表面特性	completely silver-plated
触点区域金属表面 (顶层)	银色 (4 - 8 μm Ag)
焊接区域金属表面 (顶层)	银色 (4 - 8 μm Ag)

材料数据 - 壳体

颜色 (外壳)	绿色 (6021)
---------	-----------

PC 6-16/ 6-G-10,16 - PCB插座

1913688

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1913688>



绝缘材料	PA
绝缘材料组	I
CTI符合IEC 60112	600
阻燃等级，符合UL 94	V0
符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI	850
符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT	775
符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度	125 °C

说明

概述	依据IEC 61984标准，COMBICON连接器不具备开关功能（COC）。在指定用途中，不得带电或载荷插拔。
----	---

尺寸

尺寸图	
针距	10.16 mm
宽度 [w]	64 mm
高度[h]	18.7 mm
长度[l]	32 mm
高度	13.7 mm
焊针长度[P]	5 mm
引脚尺寸	1 x 1.2 mm

PCB设计

引脚间距	10.16 mm
孔径	1.7 mm

机械测试

外观检查

规格	IEC 60512-1-1:2002-02
结果	已通过测试

尺寸检查

规格	IEC 60512-1-2:2002-02
结果	已通过测试

抗擦抹性

规格	IEC 60068-2-70:1995-12
结果	已通过测试

极性保护和编码

规格	IEC 60512-13-5:2006-02
----	------------------------

PC 6-16/ 6-G-10,16 - PCB插座

1913688

https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1913688



结果	已通过测试
----	-------

插芯中的触点底座

规格	IEC 60512-15-1:2008-05
插芯触点支架 要求 >20 N	已通过测试

插入/拔出力

结果	已通过测试
周期数	50
每个接线位的插入强度约	7 N
每个接线位的拔出强度约	7 N

电气测试

温度测试 | 测试组 C

规格	IEC 60512-5-1:2002-02
已测芯数	8

绝缘电阻

规格	IEC 60512-3-1:2002-02
绝缘电阻，相邻接线位	> 5 MΩ

电气间隙和爬电距离 |

规格	IEC 60664-1:2007-04
绝缘材料组	I
比较跟踪指标（IEC 60112）	CTI 600
额定绝缘电压 (III/3)	630 V
额定电涌电压 (III/3)	8 kV
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3)	8 mm
最小爬电距离(III/3)	8 mm
额定绝缘电压 (III/2)	1000 V
额定电涌电压(III/2)	8 kV
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/2)	8 mm
最小爬电距离(II/2)	8 mm
额定绝缘电压 (II/2)	1000 V
额定过电压 (II/2)	6 kV
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (II/2)	5.5 mm
最小爬电距离(II/2)	5.5 mm

环境和真实条件

振动测试

规格	IEC 60068-2-6:2007-12
频率	10 - 150 - 10 Hz
扫描速率	1倍频程/分钟
振幅	0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz)

PC 6-16/ 6-G-10,16 - PCB插座



1913688

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1913688>

加速度	5g (60.1 Hz ... 150 Hz)
每轴的测试周期	2.5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴

耐久性测试

规格	IEC 60512-9-1:2010-03
海平面脉冲耐受电压	9.8 kV
体积电阻 R_1	0.4 m Ω
体积电阻 R_2	0.4 m Ω
插入 / 拔出周期	50
绝缘电阻, 相邻接线位	> 5 M Ω

气候测试

规格	ISO 6988:1985-02
腐蚀应力	0.2 dm ³ 的SO ₂ 气体通入容量300 dm ³ 的箱体, 温度40°C, 1周期
热应力	105 °C/168 h
大功率频率耐受电压	4.26 kV

环境条件


环境温度 (运行)	-40 °C ... 105 °C (取决于衰减曲线)
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 70 °C
相对湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %
环境温度 (组装)	-5 °C ... 100 °C

包装规格


包装类型	纸箱包装
------	------

图纸

尺寸图



图表



型号 : PC 16/...-ST-10,16 与 PC 6-16/...-G-10,16 配套


PC 6-16/ 6-G-10,16 - PCB插座

1913688

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1913688>




图表



型号 : SPC 16/...-ST-10,16 , 带PC 6-16/...-G-10,16

开孔图/焊盘环宽



PC 6-16/ 6-G-10,16 - PCB插座

1913688

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1913688>



认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1913688>

cULus认证 认证ID: E60425-20040202				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B	300 V	66 A	-	-
使用组 C	300 V	66 A	-	-
使用组 D	600 V	5 A	-	-

VDE绘图认证 认证ID: 40055586				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	1000 V	76 A	-	-

PC 6-16/ 6-G-10,16 - PCB插座



1913688

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1913688>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27460201
ECLASS-12.0	27460201
ECLASS-13.0	27460201

ETIM

ETIM 9.0	EC002637
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PC 6-16/ 6-G-10,16 - PCB插座

1913688

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1913688>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
----------------------	------------------

EF3.0 气候变化

CO2e 千克	0.492千克二氧化碳当量
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn