


UISLKG 16 - 建筑安装用接地端子



0443052

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0443052>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



建筑安装用接地端子，连接量: 2，接线方式: 螺钉连接，额定接线容量: 16 mm²，横截面: 2.5 mm² - 25 mm²，安装方式: PE支脚及安装螺钉，M4，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15，NS 32，颜色: 黄绿相间

优势

- 标准接地端子USLKG 1.5 N 至 USLKG 16 N可以与中性导线汇流条一同使用

商业数据

订货号	0443052
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE1251
产品关键代码	BE1251
目录页面	页码506 (C-1-2017)
GTIN	4017918002299
单件重量（含包装）	35.606 g
单件重量（不含包装）	35.606 g
原产地	DE

UISLKG 16 - 建筑安装用接地端子

0443052

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0443052>



技术数据

产品属性

产品类型	接地端子
连接量	2
行数	1

绝缘特性

过电压类别	III
-------	-----

电气特性

额定浪涌电压	6 kV
额定条件下的最大功耗	2.43 W

连接数据

每层的连接数量	2
额定横截面	16 mm ²

层 1 上 1 下 1

螺纹	M4
注意事项	请注意DIN导轨的载流量。
紧固扭矩	1.5 ... 1.8 Nm
剥线长度	11 mm
连接符合标准	IEC 60947-7-2
刚性导线横截面	2.5 mm ² ... 25 mm ²
横截面 AWG	12 ... 4 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	4 mm ² ... 16 mm ²
导线横截面, 柔性[AWG]	10 ... 6 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面 (套管不带塑料绝缘管)	1.5 mm ² ... 16 mm ²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	1.5 mm ² ... 16 mm ²
额定横截面	16 mm ²

尺寸

宽度	12 mm
高度	42.5 mm
NS 32深度	52 mm
NS 35/7,5深度	47 mm
NS 35/15深度	54.5 mm

材料规格

颜色	绿黄相间
阻燃等级, 符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C

UISLKG 16 - 建筑安装用接地端子



0443052

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0443052>

绝缘材料的温度指数 (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
绝缘材料相对温度指数 (电气 , UL 746 B)	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

机械特性

概述

接线端子安装	1.5 Nm ... 1.8 Nm (PE支脚及安装螺钉 , M4)
--------	------------------------------------

机械参数

开口式侧板	否
-------	---

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围 ; 有关最高短期工作温度 , 请参见电气特性相对温度指数)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时) , -60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (运行)	20 % ... 90 %
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

标准和规范


连接符合标准	IEC 60947-7-2
--------	---------------

安装

安装类型	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32
接线端子安装	1.5 Nm ... 1.8 Nm (PE支脚及安装螺钉 , M4)

图纸

电路图



UISLKG 16 - 建筑安装用接地端子



0443052

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0443052>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0443052>

 CSA 认证ID: 13631				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	-	-	22 - 4	-

 EAC 认证ID: EACKZ 08593				
---	--	--	--	--

 cULus认证 认证ID: E60425				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B				
	-	-	12 - 4	-
使用组 C				
	-	-	12 - 4	-

UISLKG 16 - 建筑安装用接地端子



0443052

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0443052>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27250103
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000901
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UISLKG 16 - 建筑安装用接地端子



0443052
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0443052>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn