

Bedienbaustein mit Display für SIMOCODE pro V(ohne PN GP) Einbau in Schaltschranktür oder Frontplatte, ansteckbar an Grundgerät oder Erweiterungsmodule, 7 LED zur Statusanzeige und 4 freiblegbare Tasten zur Handsteuerung, Farbe: titangrau



Produkt-Markennamen	SIRIUS
Produkt-Bezeichnung	Bedienbaustein mit Display
Allgemeine technische Daten	
Landessprache an der Anzeige des Displays wird unterstützt	englisch / deutsch / französisch / spanisch / portugiesisch / italienisch / polnisch / finnisch
Farbe	titangrau
Eignungsnachweis	CE / UL / CSA / CCC / C-Tick (RCM) / GOST / NOM / ABS / DNV / GL / LRS / RoHS
aufgenommene Wirkleistung	0,3 W
Isolationsspannung	
• Bemessungswert	300 V
Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert	4 000 V
Schutzart IP frontseitig	IP54
Schwingfestigkeit	1-6 Hz / 15 mm, 6-500 Hz / 2 g
Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009	A
RoHS-Richtlinie (Datum)	07/01/2006
SVHC Stoffname	Blei - 7439-92-1 Bleimonoxid (Bleioxid) - 1317-36-8 2,2',6,6'-Tetrabrom-4,4'-isopropylidendiphenol - 79-94-7
Bruttogewicht pro ME	107 g
Elektromagnetische Verträglichkeit	
EMV-Störaussendung gemäß IEC 60947-1	Klasse A
EMV-Störfestigkeit gemäß IEC 60947-1	entspricht Schärfegrad 3
leitungsgebundene Störeinkopplung	
• durch Burst gemäß IEC 61000-4-4	1 kV
• durch Leiter-Erde Surge gemäß IEC 61000-4-5	2 kV
• durch Leiter-Leiter Surge gemäß IEC 61000-4-5	1 kV
feldgebundene Störeinkopplung gemäß IEC 61000-4-3	10 V/m
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen	
Einbaulage	senkrecht
Befestigungsart	Frontplattenbefestigung
Höhe	60 mm
Breite	96 mm
Tiefe	44 mm
Umgebungsbedingungen	
Aufstellungshöhe bei Höhe über NN	
• maximal	4 000 m
• 1 maximal	2 000 m
• 2 maximal	3 000 m; max. +50 °C (keine sichere Trennung)
• 3 maximal	4 000 m; max. +40 °C (keine sichere Trennung)
Umgebungstemperatur	

• während Betrieb • während Lagerung • während Transport	0 ... 60 °C -20 ... +70 °C -20 ... +70 °C
Umweltkategorie • während Betrieb gemäß IEC 60721 • während Lagerung gemäß IEC 60721 • während Transport gemäß IEC 60721	3K6 (keine Eisbildung, keine Betauung, relative Luftfeuchtigkeit 10 ... 95%), 3C3 (kein Salznebel), 3S2 (Sand darf nicht in die Geräte gelangen), 3M6 1K6 (keine Betauung, relative Luftfeuchtigkeit 10 ... 95%), 1C2 (kein Salznebel), 1S2 (Sand darf nicht in die Geräte gelangen), 1M4 2K2, 2C1, 2S1, 2M2

Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	EMV
-----------------------------	-----



[KC](#)

Prüfbescheinigungen	Maritime Anwendung	Sonstige
---------------------	--------------------	----------

[Typprüfbescheinigung / Werkzeugezeugnis](#)



[Bestätigung](#)

Umwelt	Industrielle Kommunikation
--------	----------------------------



[Umweltbestätigung](#)



Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3UF7210-1AA01-0>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3UF7210-1AA01-0>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3UF7210-1AA01-0>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UF7210-1AA01-0&lang=de



-A

SIEMENS

