




Câble avec prise mâle pour électrovannes

AVDAB031PLS0010H03



Application		
Caractéristique spécifique	Sans silicone; Sans halogène	
Application	Applications industrielles / automatisation industrielle	
Sans silicone	oui	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 24 AC/DC
Protection contre les surcharges	oui; (VDR)	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...80
Indice de protection	IP 67	
Données mécaniques		
Poids	[g]	490
Dimensions	[mm]	28,5 x 24 x 49
Matières	PP; FKM	
Matière du corps	PP / FPM	
Matière écrou moleté	laiton, nickelé	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	1 x LED, jaune

E11992



Câble avec prise mâle pour électrovannes

AVDAB031PLS0010H03

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique


Câble: 10 m, PUR, Sans halogène, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x vanne type B DIN, coudé; Corps: PP / FPM; Verrouillage: laiton, nickelé



Raccordement



BN =	Couleurs des fils conducteurs :
BU =	brun
GN/YE =	bleu
	vert / jaune