




Punte per trapani a martello SDS-PLUS, qualità super professionale "K4"

ARTICOLO COINVOLTO		DIAMETRI DIPONIBILI
03160	Punte SDS-PLUS, qualità "K4"	Ø 3.5 ÷ 30 mm
CARATTERISTICHE GEOMETRICHE-COSTRUTTIVE		
Esecuzione	Fresata	
Finitura	Brillante	
Codolo	Attacco SDS PLUS	
Materiale	Corpo in acciaio legato (HRC 50÷55) e placchetta in testa in metallo duro	
Placchetta	Saldobrasata a 1100° C in atmosfera di gas protettivo (HVA ≈ 1650)	
Affilatura	La geometria snella e aggressiva della testa consente un'ottima trasmissione della potenza. L'affilatura della placchetta è descritta nella figura a lato:	
Elica	Destra – Utensile caratterizzato da corpo a 4 spirali indipendenti per un avanzamento più veloce ed un maggiore scarico dei detriti	

APPLICAZIONI E CONSIGLI DI UTILIZZO

Le punte di qualità super professionale "K4" consentono il taglio ad altissimo rendimento, a rotopercolazione su trapani a martello SDS-PLUS, in muro, cemento, calcestruzzo e pietre.

E' buona norma effettuare un preforo di lunghezza pari a 100÷150 mm ogni volta che si intenda utilizzare una punta per muro di lunghezza superiore a 300 mm.

E' poi necessario variare la velocità di taglio dell'utensile in funzione del suo diametro, come prescritto nelle tabelle del catalogo Krino e qui di seguito riportato:

VELOCITÀ DI TAGLIO (rpm)									
DIAMETRO DELLA PUNTA	3	4	5	6	8	10	12	14	16
VELOCITÀ DI TAGLIO	2900	2550	2050	1700	1300	1000	850	700	600