

Draadloos presentatiesysteem - 1080p

Product ID: WIF12HDVGAGE



Dit draadloze presentatiesysteem is een videohub waarmee u het scherm vanaf uw voor Wi-Fi® geschikte laptop, MacBook of Ultrabook™ met een HDMI®- of VGA- scherm kunt delen. Nog nooit eerder konden gebruikers gemakkelijker samenwerken en presentaties geven in vergaderruimtes en tijdens kantoorvergaderingen, met intuïtieve bedieningselementen en moeiteloos delen van schermen.

Het presentatiesysteem heeft zowel HDMI- als VGA-uitgangen en ondersteunt resoluties tot 1920x1200 of 1080p. Als u de audio van uw HDMI-videobron wilt scheiden, is het draadloze presentatiesysteem de perfecte oplossing omdat het aparte RCA en TOSLINK audio-uitgangen heeft. Als extra voordeel heeft de draadloze videohub een vaste LAN-verbinding, waardoor u computers in uw netwerk die geen wifi ondersteunen, zoals uw mediacentrum of desktop in uw vergaderruimte, kunt laten samenwerken.

Stroomlijn uw digitale samenwerking

De presentatiehub kan uw kantoorproductiviteit aanzienlijk helpen verbeteren, omdat u gemakkelijker kunt samenwerken en communiceren. U kunt schakelen tussen acht verschillende computers en deze met elkaar delen om documenten en multimedia content te bekijken, waardoor gebruikers niet meer verbinding hoeven te maken of te verbreken telkens wanneer zij informatie vanaf hun eigen laptop willen presenteren.

Maak aantekeningen en deel bestanden

Het systeem neemt samenwerking een stap verder, met innovatieve functies waarmee u discussies en ideeën tijdens de vergadering kunt opnemen. U kunt direct op de presentatie content schrijven en tekenen of op belangrijke aandachtsgebieden wijzen met documentmarkeringsfuncties.

Met het presentatiesysteem kunt u ook documenten overdragen naar andere vergaderdeelnemers of documenten downloaden van cloudapplicaties zoals Dropbox, zodat u uw presentatiemateriaal kunt annoteren en de resultaten van de bespreking eenvoudig kunt verspreiden onder uw collega's.

Bring Your Own Device

Met de videohub kunt u uw VGA- of HDMI-tv, -scherm of -projector veranderen in een draadloos scherm.

In de Collaboration -modus kunt u de meegeleverde nScreenShare-software gebruiken om snel en intuïtief uw scherm met verschillende computers te delen. De software werkt met zowel Windows® als Mac computers, en is dus bij uitstek geschikt voor vergaderruimtes en klaslokalen waar computers met verschillende besturingsprogramma's worden gebruikt.

In de Wireless Display -modus kunt u elk apparaat met native ondersteuning van draadloze weergave spiegelen, zoals uw Android™ smartphone of tablet met AllShare Cast of Cast Screen applicaties, of uw Windows 8.1 laptop, Ultrabook of Surface tablet. In de Wireless Display-modus hoeft u geen aanvullende software te installeren, zodat het gegarandeerd werkt met Bring Your Own Device (BYOD) applicaties in uw kantoor.

Gemakkelijker modereren

In tegenstelling tot sommige draadloze videosystemen die moeilijk te configureren zijn, helpt de draadloze presentatiehub uw vergaderingen soepel te laten verlopen met een eenvoudige en intuïtieve gebruikersinterface. De software heeft een Moderator-modus, waarmee u een leider kunt aanwijzen -- zoals een docent, instructeur of voorzitter -- om de sessie beter te organiseren en die bepaalt wie zijn of haar scherm mag presenteren en delen.

NB: Dit product is niet bedoeld voor het afspelen van high-definition video vanwege de draadloze netwerkprestatie.

De WIFI2HDVGAGE wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Stel uw HDMI- of VGA-scherm in staat om draadloze video te ondersteunen
- Installeer het in uw vergaderruimte op kantoor, zodat uw medewerkers en collega's elkaars schermen op een groter scherm kunnen delen
- Gebruik de Annotator-functie om opmerkingen over de weergegeven inhoud te schrijven of te tekenen, zoals bij een digitaal schrijfbord
- Deel en toon documenten met andere vergaderdeelnemers of download documenten van de pc of cloudapplicaties zoals Dropbox

Features

- Deel video draadloos zonder kabelwarboel
- Samenwerken met uw collega's door gemakkelijk tussen apparaten te schakelen
- Intuïtieve bediening met Windows- en Mac-computers
- Ondersteunt HDMI- of VGA-schermen, -tv's en -projectors
- Discrete RCA en TOSLINK audio-uitgangen
- Vaste LAN-verbinding ter ondersteuning van computers zonder wifi

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	AV-uitgang	HDMI VGA
	Bekabeling	Draadloos
	Industriestandaarden	IEEE 802.11n concept 3.0, IEEE 802.11g
	Op elkaar aansluitbaar	Nee
	Poorten	2
	Prestaties	NB
	Frequentiebereik	5 GHz ISM Bands (5.15-5.85 GHz) 2.4 GHz ISM Bands (2.412~2.484 GHz)
	Ondersteunde resoluties	Standard: 1600x1200, 1280x1024, 1280x768, 1024x768, 800x600 Widescreen: 1920x1080, 1680x1050, 1440x900, 1366x768, 1280x800, 1280x720
Connector(en)	Connector A	1 - Draadloos N (IEEE 802.11n) Input
	Connector B	1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Output
	Type connector(en)	1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
	Software	Besturingssystemen
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 ~ 240 AC
	Ingangsstroom	0.3 A
	Uitgangsspanning	5 DC
	Uitgangsstroom	1 A
	Vermogensopname	5
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 131°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	20%~60%

Fysieke eigenschappen	Breedte product	87 mm [3.4 in]
	Gewicht product	178 g [6.3 oz]
	Hoogte product	33 mm [1.3 in]
	Lengte product	148 mm [5.8 in]
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	0.5 kg [1.1 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - Presentatie hub
		1 - universele voedingsadapter (EU, GB)
		1 - Verkorte handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.