

Connecteurs à câble - CA-12S1N8A8007



1619708

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1619708>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



M23, Connecteurs à câble, CA, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 12, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, plage de diamètre de câble: 6 mm ... 10 mm, détrompage:N, Produit de rechange selon RoHS II sans exception 6c (Pb< 0,1 %) référence : 1243760

Avantages

- Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
- Connecteurs pour l'équipement flexible sur site
- Protection CEM globale pour une transmission fiable des signaux
- Raccordement à serti : équipement résistant aux vibrations et aux températures

Données commerciales

Référence	1619708
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABRBFA
Product key	ABRBFA
Page catalogue	Page 86 (C-2-2019)
GTIN	4046356822077
Poids par pièce (emballage compris)	92,233 g
Poids par pièce (hors emballage)	88,6 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Conseil pour commander:	Commander séparément les contacts à sertir 12 x 1 mm
-------------------------	--

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteur circulaire (côté câble)
-----------------	------------------------------------

Connecteur

Raccordement 1

Type tête	connecteur femelle
-----------	--------------------

Corps isolant

Remarque	Conseil pour commander: Commander séparément les contacts à sertir Ø 1 mm.
Détrompage	N
Matériau isolant	PA 6.6
Type de raccordement	raccordement sert
Type de contact	Connecteur femelle
Application	Signal
Nombre de pôles	12
Sens de rotation	standard
Enfichable	12
Diamètre de contact	1 mm
Section de cordon	0,08 mm²
Section de cordon	1 mm²
Intensité nominale par contact de signalisation	8 A
Tension de référence Contact de signalisation	48 V AC
Tension de choc assignée	1,5 kV
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

Boîtier

Matériau du boîtier	Pces rotat. : all. cuivre-zinc (CuZn), pces coulées sous press. : zinc (GD-Zn)
Mode de verrouillage	Verrouillage à vis
Presse-étoupe Pg	sans
Indice de protection (enfiché)	IP67
Type de filetage	M23

Joint

Diamètre extérieur du câble	6 mm ... 10 mm
Matériau du joint	NBR

Connecteurs à câble - CA-12S1N8A8007



1619708


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1619708>

Conditions ambiantes


Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C
---------------------------------------	-------------------

Dessins

Dessin coté



Dessin schématique



Connecteurs à câble - CA-12S1N8A8007



1619708

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1619708>

Homologations

 cUL Recognized Identifiant de l'homologation: E335019-20141210				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	48 V	4 A	- 20	-

 UL Recognized Identifiant de l'homologation: E335019-20141210				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	48 V	6 A	- 20	-

cULus Recognized				
-------------------------	--	--	--	--

Connecteurs à câble - CA-12S1N8A8007



1619708

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1619708>

Classifications

ECLASS

ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.0.1	27440102
ECLASS-11.0	27440102

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Connecteurs à câble - CA-12S1N8A8007



1619708

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1619708>

Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

1619708

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1619708>

Accessoires

Contact à sertir

Contact à sertir - RC-11S2000 - 1596772

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1596772>



Contact à sertir, tournés, Contact unique, diamètre de contact: 1 mm, zone de sertissage: 0,08 mm² ... 0,22 mm², Produit de rechange selon RoHS II sans exception 6c (Pb< 0,1 %) 1241093

Contact à sertir

Contact à sertir - RC-12S2000 - 1599600

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1599600>



Contact à sertir, tournés, Contact unique, diamètre de contact: 1 mm, zone de sertissage: 0,14 mm² ... 0,56 mm², Produit de rechange selon RoHS II sans exception 6c (Pb< 0,1 %) 1241093

Connecteurs à câble - CA-12S1N8A8007



1619708

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1619708>

Contact à sertir

Contact à sertir - RC-1KS2000 - 1602998

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1602998>



Contact à sertir, tournés, Contact unique, diamètre de contact: 1 mm, zone de sertissage: 0,5 mm² ... 1 mm², Produit de rechange selon RoHS II sans exception 6c (Pb< 0,1 %) 1241572

Cache de protection

Cache de protection - RC-Z2058 - 1604223

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1604223>



Cache de protection en plastique pour connecteurs avec écrou moleté M23

1619708

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1619708>

Capuchon protecteur en plastique antistatique

Capuchon protecteur en plastique antistatique - RC-Z2468 - 1611796

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1611796>



Cache de protection en plastique, antistatique, pour connecteurs avec écrou moleté M23

Cache de protection métallique

Cache de protection métallique - CA-Z0077 - 1627224

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1627224>



Cache de protection métallique, indice de protection: IP67 Produit de rechange selon RoHS II sans exception 6c (Pb< 0,1 %): 1245447

Connecteurs à câble - CA-12S1N8A8007

1619708

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1619708>



Tournevis dynamométrique

Tournevis dynamométrique - SF-Z0028 - 1607456

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1607456>

Tournevis dynamométrique, série: RC



Clé à ergot

Clé à ergot - SF-Z0027 - 1607455

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1607455>

Clé à ergot, série: RC



Connecteurs à câble - CA-12S1N8A8007



1619708

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1619708>

Détrompage couleur

Détrompage couleur - RF-Z0014 - 1620588

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1620588>

Détrompage couleur, coloris: vert



Détrompage couleur

Détrompage couleur - RF-Z0015 - 1620592

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1620592>

Détrompage couleur, coloris: orange



Connecteurs à câble - CA-12S1N8A8007

1619708

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1619708>



Détrompage couleur

Détrompage couleur - RF-Z0016 - 1620593

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1620593>

Détrompage couleur, coloris: noir



Bride de montage à quatre pans

Bride de montage à quatre pans - RF-Z0003 - 1607905

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1607905>



Bride de montage à quatre pans, Joint axial, 4xM3, cote de bride: 35 mm x 35 mm, série: RF

Connecteurs à câble - CA-12S1N8A8007



1619708

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1619708>

Contact à sertir

Contact à sertir - RC-22S2300 - 1603330

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1603330>



Contact à sertir, roulés, En ruban, nombre de pièces par bande: 500, diamètre de contact: 1 mm, zone de sertissage: 0,22 mm² ... 0,56 mm²

Contact à sertir

Contact à sertir - RC-22S2400 - 1603332

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1603332>



Contact à sertir, roulés, nombre de pièces par bande: 10000, diamètre de contact: 1 mm, zone de sertissage: 0,22 mm² ... 0,56 mm²

Connecteurs à câble - CA-12S1N8A8007



1619708

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1619708>

Contact à sertir

Contact à sertir - RC-22S2000 - 1603327

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1603327>



Contact à sertir, roulés, Contact unique, diamètre de contact: 1 mm, zone de sertissage: 0,22 mm² ... 0,56 mm², Contact individuel

Phoenix Contact 2022 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr