

# EH 67,5 F-C DS/ABS GY7035 - 上部壳体

2201773

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2201773>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

DIN导轨壳体，上部壳体，扁平设计，两侧均有连接开口，宽度: 67.6 mm，高度: 74.65 mm，深度: 36.95 mm，颜色: 浅灰 (类似 RAL 7035)



## 优势

- 根据具体应用选择壁式安装或DIN导轨式安装
- 壳体外形尺寸可变，便于设计
- PCB板可在设备正面的X、Y、Z三个坐标轴方向上安装，灵活性高
- 三种端板型号，实现个性化的PCB板连接
- 集成多种PCB板连接技术，设备功能性强

## 商业数据

|            |               |
|------------|---------------|
| 订货号        | 2201773       |
| 包装单位       | 10 pc         |
| 最小订货量      | 10 pc         |
| 销售关键代码     | ACHCHC        |
| 产品关键代码     | ACHCHC        |
| GTIN       | 4046356911917 |
| 单件重量（含包装）  | 24.7 g        |
| 单件重量（不含包装） | 24.39 g       |
| 原产地        | IN            |

# EH 67,5 F-C DS/ABS GY7035 - 上部壳体

2201773


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2201773>



## 技术数据

|      |               |
|------|---------------|
| 说明   |               |
| 组装说明 | 请参阅下载区内的应用说明。 |

|      |                    |
|------|--------------------|
| 产品属性 |                    |
| 产品类型 | 上部壳体               |
| 外壳类型 | DIN导轨壳体            |
| 壳体系列 | EH                 |
| 产品系列 | EH..F..ABS..       |
| 型号   | 上部壳体，扁平设计，两侧均有连接开口 |
| 带通风口 | 否                  |

|            |                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 尺寸         |                                                                                    |
| 尺寸图        |  |
| 宽度         | 67.6 mm                                                                            |
| 高度         | 74.65 mm                                                                           |
| 深度         | 36.95 mm                                                                           |
| 从底座支承面起的深度 | 19.95 mm                                                                           |

|              |               |
|--------------|---------------|
| 材料规格         |               |
| 颜色 (外壳)      | 浅灰 (RAL 7035) |
| 阻燃等级，符合UL 94 | HB            |
| 外壳材料         | ABS           |
| 表面特性         | 未处理           |

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| 环境和真实条件     |                           |
| 环境条件        |                           |
| 要达到的最大IP编码  | IP20                      |
| 环境温度（运行）    | -40 °C ... 80 °C (根据功率损耗) |
| 环境温度（存放/运输） | -40 °C ... 55 °C          |
| 环境温度（组装）    | -5 °C ... 80 °C           |
| 相对湿度（存放/运输） | 95 %                      |

|         |    |
|---------|----|
| PCB数据   |    |
| PCB安装类型 | 锁扣 |

# EH 67,5 F-C DS/ABS GY7035 - 上部壳体



2201773


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2201773>

## 安装

| 安装类型 | 卡接 |
|------|----|
|------|----|

## 图纸

尺寸图



用于展示产品项目尺寸的示意图。图中并不是所需的产品。详细信息请见“下载”选项卡下的产品图示。

# EH 67,5 F-C DS/ABS GY7035 - 上部壳体



2201773

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2201773>

## 认证

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2201773>



UL认证

认证ID: E240868

# EH 67,5 F-C DS/ABS GY7035 - 上部壳体



2201773

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2201773>

## 分类

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27182702 |
| ECLASS-13.0 | 27190603 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002779 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# EH 67,5 F-C DS/ABS GY7035 - 上部壳体



2201773  
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2201773>

## 产品环境合规性

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| EU RoHS                                |                  |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》                       | 是, 无豁免           |
| China RoHS                             |                  |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E           |
|                                        | 没有超过限值的危险物质      |
| EU REACH SVHC                          |                  |
| 《REACH候选物质注释》( CAS编号 )                 | 相关物质重量百分比不超过0.1% |

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)