



Hauptmerkmale

Baureihe	Mureva
Produktname	Mureva Enclosure
Produkt- oder Komponententyp	Wetterfestes Gehäuse
Gehäusotyp	Gehäuse für modulares Gerät
Beschreibung der Montageplatte	Geschlitzt

Zusatzmerkmale

Gehäusemontage	Oberfläche
9-mm-Raster	24
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe	12
Gesamtzahl der 18-mm-Module	24
Anzahl der horizontalen Reihen	2
Elektrische Isolationsklasse	Doppelisolierung Klasse II
Gelieferte Ausrüstung	2 Markierungs-Bausatz 2 Kabelbinder 1 Klemmenleiste, 32 Löcher 1 Klemmenleistenhalterung
Art der Frontabdeckung	Transparent Reversibel
Verlustleistung in W	34 W
[In] Bemessungsstrom	63 A
Schientyp	DIN
Anzahl der Ausschnitte PG ISO	17
Anzahl der Klemmenblöcke	1 Erde (Schraubverbindung) mit 32 Abgänge
Verteilerblock-Ausgänge	16 x 16 mm ² + 16 x 10 mm ²
Beschreibung der Verriegelungsoptionen	Optionale Verriegelung
Gehäusematerial	Selbstverlöschendes Polymer
Breite	340 Mm
Höhe	460 Mm
Tiefe	160 Mm
Innentiefe	88 Mm
Farbe	Tür: grün transparent Gehäuse: hellgrau (RAL 7035)

Montage

Normen	IEC 61439-3 EN 50262 IEC 60695-2-1 IEC 60670
Feuerbeständigkeit	650 °C entspricht IEC 60695-2-1
Schutzart (IP)	IP65 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK09 entspricht EN 50102
Umgebungseigenschaften	UV-beständig: Klasse 3 entspricht ISO 4582:2010 UV-Beständigkeitstest entspricht ISO 4892-2:2013
Überspannungskategorie	II
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...60 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	17,000 Cm
VPE 1 Breite	36,000 Cm
VPE 1 Länge	47,500 Cm
VPE 1 Gewicht	3,433 Kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	28
VPE 2 Höhe	80,000 Cm
VPE 2 Breite	80,000 Cm
VPE 2 Länge	120,000 Cm
VPE 2 Gewicht	108,000 Kg

Environmental data

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU-RoHS)  EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Ausnahmeinformatoren	 Ja
Veröffentlichung von Umweltinformationen	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Halogengehalt Leistung	Halogenfreies Produkt
Rücknahme	No
Global warming ; Total life cycle	19 kg CO2 eq.
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)	19
Mindestprozentsatz an Recycling	27