



Tubo in PVC plastificato a due strati con spirale in acciaio zincato incorporata e rinforzo in fibra poliestere, per aspirazione e passaggio liquidi alimentari.

Two-layer plasticized PVC hose with embedded galvanised steel spiral with polyester yarn reinforcement, for suction and delivery of food liquids.

- 
**SUPERFICI LISCE**  
 SMOOTH SURFACE \*\*\*\*\*

---

- 
**FLESSIBILITÀ**  
 FLEXIBILITY \*\*\*

---

- 
**RESISTENZA ALL'ABRASIONE**  
 ABRASION RESISTANCE ISO 4649:<90 mm<sup>3</sup>

---

- 
**TEMPERATURA D'IMPIEGO**  
 TEMPERATURE RANGE -5° C + 65°C

---

- 
**RESISTENZA CHIMICA**  
 CHEMICAL RESISTANCE tabella PVC

---

- 
**RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO**  
 CRUSHING RESISTANCE \*\*\*


---

- 
**IDONEO AL CONTATTO CON ALIMENTI SECONDO DDC**  
 SUITABLE FOR CONTACT WITH FOODSTUFF ACCORDING TO THE DECLARATION OF CONFORMITY

Ø INTERNO Ø I.D.	Ø INTERNO Ø I.D.	Ø ESTERNO Ø O.D.	PESO WEIGHT	RAGGIO CURVATURA BENDING RADIUS	PRESS. ESERCIZIO WORKING PRESS.	PRESS. SCOPPIO BURSTING PRESS.	SOTTOVUOTO VACUUM	LUNG. ROTOLI COIL LENGTH
inch	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m H <sub>2</sub> O	mt
3/4	<b>19</b>	28	450	80	20	60	9	60
1	<b>25</b>	35,5	670	90	20	60	9	60
	<b>30</b>	40,5	770	105	16	48	9	60
	<b>32</b>	42,5	800	110	16	48	9	60
1 1/4	<b>35</b>	48	1100	125	14	42	9	60
	<b>38</b>	51	1150	135	14	42	9	30
1 1/2	<b>40</b>	53	1200	140	14	42	9	30
	<b>45</b>	58	1400	155	14	42	9	30
	<b>50</b>	63,5	1600	170	14	42	9	30
2 1/2	<b>60</b>	74	1980	200	12	36	9	30
	<b>63</b>	77	2050	210	12	36	9	30
	<b>76</b>	92	2800	250	12	36	9	30
3	<b>80</b>	96	2850	300	10	30	9	30
	<b>90</b>	106,5	3300	350	10	30	9	30
	<b>102</b>	119	3900	400	10	30	9	30
	<b>120</b>	138	4800	480	8	24	9	20
4	<b>127</b>	145	5200	500	7	21	9	20
	<b>152</b>	171	6700	600	5	15	9	20

Tubo in PVC plastificato  
Flexible PVC inner hose

Spirale in acciaio  
Steel spiral



Tubo in PVC plastificato  
Flexible PVC cover

Rinforzo in fibra poliestere  
Polyester yarn reinforcement

