

Fiche technique du produit

Spécifications



ClimaSys - ventilateur - 38m³/h - 48Vcc - IP54 - avec grille et filtre G2

NSYCVF38M48DPF

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	ClimaSys
Nom du produit	ClimaSys CV
Type de produit ou équipement	Ventilateur
Type de filtre	Standard
Débit nominal	Débit libre avec filtre standard: 44 m ³ /h
[Us] tension d'alimentation	36...56 V
Tension d'entrée	48 V CC

Complémentaires

Puissance absorbée	3,6 W
[In] courant nominal	0,07 A
Niveau sonore <lt/> at	40...41 dB
Type de roulement	Bille
hauteur	Externe: 137 mm
Largeur	Externe: 117 mm
Profondeur	Externe : 49 mm
Dimensions de la découpe	92 x 92 mm
Poids du produit	0,23 kg
Matière	Grille de sortie :thermoplastique injecté (ASA PC)
Couleur	Grille de sortie : gris (RAL 7035)
Température ambiante de fonctionnement	-10...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Pression maximale	29 Pa débit de 0 m ³ /h
Raccordement	Câble
Degré de protection IP	IP54
Composition de l'appareil	1 moteur axial 2 grille de protection : sur les surfaces avant et arrière 1 filtre : avant de moteur axial 1 grille de sortie : avant 1 modèle de découpe
Conditions d'utilisation	La température extérieure doit être de 5 °C inf. à la température intérieure L'environnement ambiant doit être relativement propre Le remplacement trop fréquent du filtre doit être évité Les débits dépendent du point de fonctionnement, voir le logiciel ProClima Le filtre doit être nettoyé et remplacé régulièrement

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,000 cm
Largeur de l'emballage 1	12,500 cm
Longueur de l'emballage 1	14,700 cm
Poids de l'emballage 1	280,000 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Non

Emballage sans plastique

Non

[Directive UE RoHS](#)

Conforme aux exemptions

Numéro SCIP

61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76

Règlementation REACH

[Déclaration REACH](#)

Use Again

Réemballer et réutiliser

Profil Économie Circulaire

[Informations de fin de vie](#)

Reprise

No