

Fiche technique du produit

Spécifications



PanelSeT - presse étoupe - IP68 - ISO M40

ISM71506

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Thorsman Glands
Type de produit	Presse-étoupe
Couleur	Gris (RAL 7035)
Quantité par emballage	Lot de 5

Complémentaires

Matière	PA6
Filetage ISO	M40
Diamètre extérieur du câble	19...28 mm

Environnement

Classe IP	IP68
Température de fonctionnement	-30...80 °C en permanence -30...150 °C intermittent

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	24,000 cm
Largeur de l'emballage 1	16,000 cm
Longueur de l'emballage 1	1,000 cm
Poids de l'emballage 1	50,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	24,000 cm
Largeur de l'emballage 2	16,000 cm
Longueur de l'emballage 2	5,000 cm
Poids de l'emballage 2	275,000 g
Type d'emballage 3	CAR
Nb produits dans l'emballage 3	200
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	37,000 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Longueur de l'emballage 3	56,000 cm
Poids de l'emballage 3	12,240 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées](#) >

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Règlementation REACH	Déclaration REACH

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Reprise	No