

Tipo SL7-CB-D-M12A4
Catalog No. 177351

Programma di fornitura

Assortimento			Colonnine di segnalazione SL
Funzione di base			Modulo di base
Tipi di collegamento			Connettore M12-A, 4 poli
Tipo di montaggio			per montaggio verticale su un solo lato
Equipaggiamento			Base con fori di fissaggio esterni coperchio incluso
Numero dei moduli			max. 3 moduli
Colore			
			Nero
utilizzabile per			SL7-L-... SL7-BL-... SL7-FL-... SL7-AP-...
Collegamento a SmartWire-DT			no

Dati tecnici

Generalità

Conformità alle norme			IEC/EN 60947-5-1
Posizione di montaggio			facoltativa
Grado di protezione IEC			IP66 IEC/EN 60529
Grado di protezione			tipo 1
Colore dei moduli			
			Nero
Temperatura ambiente		°C	-30 - +60

Contatti relè

Tensione nominale di tenuta ad impulso	U_{imp}	V AC	2000
Tensione nominale di isolamento	U_i	V	250
Categoria di sovratensione/grado di inquinamento			III/3

Moduli

Campo di tensione			24 V AC/DC $\pm$ 10 % 110/120 V AC $\pm$ 10 % 230/240 V AC $\pm$ 10 %
-------------------	--	--	---

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-30
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	60

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / Modulo di connessione per colonna segnaletica (EC001152)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Unità Di Comando E Segnalazione / Elemento colonna segnale, modulo di collegamento (ecI@ss10.0.1-27-37-12-32 [AKF050014])			
tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario			altri
montaggio del tubo possibile			no
montaggio angolare possibile			sì
Montaggio a pavimento			sì
colore			altri
adatto per interfaccia AS			no