



Données techniques

5207SCZZ/2AS

Roulements à billes à contact oblique à 2 rangées

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	35 mm
D - Diamètre Extérieur	72 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	27 mm
a - Position Point Application Charges	36,3 mm
- Angle de contact	25 °
rs - Rayon mini de Raccordement	1,1 mm
Classe de Jeu Radial	CN
Classe de précision	P0

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité charge dynamique	34500000 mN
C0 - Capacité Charge Statique	25300000 mN
Cu - Charge limite à la fatigue	1500000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	51000 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	37800 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	248,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	42 mm
da max - Diamètre max épaulement BI	0 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	65 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement	1 mm

