




RS Best.-Nr. 517-3709
 RS Best.-Nr. 517-3715
 RS Best.-Nr. 517-3721
 RS Best.-Nr. 517-3737
 RS Best.-Nr. 517-3771
 RS Best.-Nr. 517-3793
 RS Best.-Nr. 517-3800
 RS Best.-Nr. 517-3759
 RS Best.-Nr. 517-3765
 RS Best.-Nr. 517-3743

IP65-Hochtemperaturkästen mit Flansch (ohne Dichtung, keine Beschichtung)



Best.-Nr.	Größe NR.	L	L1	W	W1	H	C1	C2	C3	C4	S1	S2	Wandstärke
5173709	A	113,9	89,1	35,1	25,0	30,0	79,6	25,4			36,0		1,5 mm
5173715	B	139,7	114,6	63,8	44,7	30,0	104,5	54,2	127,0	30,0	60,1		1,5 mm
5173721	C	139,8	114,6	89,7	68,9	55,2	104,5	79,6	127,0	50,0	50,1	36,1	1,5 mm
5173737	D	139,6	114,6	63,8	44,9	55,0	104,6	54,3	127,1	30,0	60,1		2 mm
5173771	E	201,7	172,2	121,2	100,1	55,3	160,6	109,5	189,0	80,0	80,0		2 mm
5173793	F	201,7	172,1	121,2	100,2	105,4	160,6	109,5	188,9	80,0	80,0		2 mm
5173800	G	252,0	222,3	146,1	117,7	55,5	211,7	135,6	238,0	98,0	100,1		2 mm
5173759	K	168,7	139,3	101,6	79,0	76,5	128,8	90,9	157,1	60,1	65,0		2 mm
5173765	L	194,8	165,6	127,4	100,0	76,3	154,1	116,1	182,2	80,0	78,0		2 mm
5173743	M	149,8	120,1	100,2	80,0	35,6	108,2	88,3	137,0	60,0	45,2		2 mm

1. Material von Sockel und Deckel: Aluminiumlegierung ADC12
2. Material der Schrauben: Edelstahl M3,5 x 9 mm Supadrive-Senkopf
3. Oberfläche: Natürlich, einfach

4. Verjüngung $1,5^\circ$ pro Seite vom Deckel zum Sockel