




GLE25-XL-KRR-B [🔗](#)

Roulement auto-aligneur

Roulement auto-aligneur GLE...KRR-B,
bague extérieure sphérique, palier libre,
rainure d'entraînement dans la bague
intérieure, étanchéité R des 2 côtés

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

joint	KRR	KRR
profil de la surface extérieure	B	

dimensions principale & données de performance

d	25 mm	Alésage
D SP	52 mm	Diamètre extérieur
B	34,9 mm	Largeur
C ur	410 N	Limite à la fatigue, radiale
C r	14.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C 0r	7.800 N	Charge stat. de base, radiale
≈m	0,19 kg	Poids



Dimensions

C	15 mm	Largeur, bague extérieure
C 2	16,7 mm	Largeur totale joint
S	14,7 mm	Distance piste
d 1	33,8 mm	diamètre de bord bague intérieure
D 1	42,5 mm	Diamètre extérieur joint
C a	3,9 mm	Distance trou de lubrification
N	8 mm	Profondeur rainure
b	7 mm	Largeur rainure
	H11	Ajustement largeur rainure

facteurs de calcul

f 0	13,8	Facteur de calcul
-----	------	-------------------

Caractéristiques

	Effort radial
	Effort axial uni directionnel
	Effort axial dans les 2 directions
	Lubrification à vie, sans entretien
	Lubrification à la graisse
	Etanche des 2 côtés
	Erreur d"angle et désalignement statique