

CARACTERÍSTICAS

- Excelente conexión eléctrica
- Reduce los cortocircuitos
- Collarín con código de colores alemán para facilitar la identificación del tamaño de la puntera
- Collarín con aislamiento de nylon para reducir las fugas, la separación y la entrada de gas
- Tubo de cobre estañado para una excelente conductividad
- El terminal crimpado se puede insertar y extraer repetidamente sin degradarse extremo del cable

Puntera hueca de crimpado aislada RS Pro, longitud de contacto 12mm, diámetro de contacto de 3,2 mm, tamaño de cable de 4 mm², gris

Código RS 157-1250



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

RS Pro presenta una gama de punteras huecas (conocidas también como terminales para el extremo del cable) de alta calidad con código de colores francés que ofrecen una terminación impecable en cables multifilares. Estos casquillos de cable fiables garantizan que tenga un resultado positivo conexión al conectar cables a bloques de terminal y terminales cautivos

Herramientas de crimpado adecuadas

Para casquillos con un rango de tamaño de cable de 0,5 a. 6 mm² utilice el código rs de la herramienta de crimpado [683-1605](#)

Para casquillos con un rango de tamaño de cable de 10 a. 25 mm² utilice el código rs de la herramienta de crimpado [683-1614](#)

Para casquillos con un rango de tamaño de cable de 0,5 a. 16 mm² utilice alicates de crimpado con código rs [464-482](#)

Para casquillos con un rango de tamaño de cable de 35 o. 50 mm² utilice el código rs de la herramienta de crimpado [683-1617](#)

Especificaciones

Número de entradas	1
Aislamiento	Aislada
Material aislante	Nylon
Color	Gris
Material de contacto	Cobre
Chapado de los contactos	Estaño
Material del terminal	Tubo de cobre
Tratamiento superficial	Estañado
Color de aislamiento	Gris
Tipo de casquillo	Francés
Cantidad del paquete	10
Aplicación	Las punteras huecas se utilizan en cables multifilares que se vayan a insertar en terminales roscados o en bloques de terminales. Las aplicaciones incluyen unidades de consumo, disyuntores, paneles de control eléctrico y cualquier equipo donde se requiera una conexión de cable multifilar

Especificaciones eléctricas

Corriente nominal	9A
--------------------------	----

Tensión nominal	600V
------------------------	------

Especificaciones mecánicas

Tamaño máximo del cable (mm²)	4
Tamaño máximo del cable (AWG)	12
Diámetro del pasador	3.2mm
Longitud del pasador	12mm
Longitud total	20mm
Peso	0.0520kg

Especificaciones del entorno de funcionamiento


Temperatura máxima	105 °C
---------------------------	--------

Aprobaciones

Cumplimiento/Certificaciones	CE / UR / cur
-------------------------------------	---------------



Dimensions (mm):



Stock Number	Wire Size mm ²	L	C	D	German Colour
157-1200	0.25	8	0.8	1.1	LIGHTBLUE
157-1222	0.34	8	0.8	1.1	TURQUOISE
458-746	0.5	8	1	1.3	ORANGE
458-752	0.75	8	1.2	1.5	WHITE
311-7915	0.75	12	1.2	1.5	WHITE
458-768	1	8	1.4	1.7	YELLOW
311-7921	1	12	1.4	1.7	YELLOW
458-774	1.5	8	1.7	2	RED
311-7937	1.5	18	1.7	2	RED
458-780	2.5	8	2.3	2.6	GREY
311-7943	2.5	18	2.3	2.6	BLUE
1571250	4	12	2.8	3.2	GREY
311-7959	4	18	2.8	3.2	GREY
1571266	6	12	3.5	3.9	BLACK
311-7965	6	18	3.5	3.9	BLACK
157-3931	10	12	4.5	4.9	IVORY
311-7892	16	12	5.8	6.2	GREEN
311-7909	25	16	7.5	7.9	BROWN