



HSSGC 6.8 x 109 - 5 pcs

PUNTE PER METALLO FORGIATE IN HSS-G COBALTO - DIN 338

- Punta rettificata in HSS al cobalto particolarmente resistenti al calore e prodotte secondo gli standard DIN 338. Finitura lucida.
- Taglienti con angolo di taglio di 135°. Non richiede punzone di centratura.
- La presenza di Cobalto (5%) evita il surriscaldamento della punta.
- Elica di tipo N. Utilizzabile per forare acciaio, ghisa e leghe con carico di rottura fino 1000 N/mm2, legno, plastica e inox.
- Adatto per la foratura di acciai e metalli ad alto contenuto di lega con carichi di rottura superiori a 1000 N / mm² come gli acciai resistenti al calore e agli acidi e acciaio Inox.
- Codolo a tre facce dal diametro 5 per una miglior grip.
- Colore: bronzo



∅ (mm)	6.8
Article Number	4932373347
Lunghezza totale (mm)	109
Lunghezza utile (mm)	69
Quantità confezione	5