
E12166

Câble avec prise femelle

ADOGH080MSS0005B08

Pour les prises à 8 pôles les couleurs des fils conducteurs ne sont pas standardisées.
Veuillez noter le branchement du détecteur et des prises (voir fiche technique).



Application			
Caractéristique spécifique		Aptitude pour des câbles en mouvement	
Application		Applications industrielles / automatisation industrielle	
Données électriques			
Tension d'alimentation	[V]	< 30 AC / < 36 DC	
Courant de sortie total	[A]	2	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]	-40...80	
Indice de protection		IP 67	
Données mécaniques			
Poids	[g]	292,5	
Dimensions	[mm]	15 x 15 x 43	
Matière du corps		TPU	
Matière écrou moleté		laiton, nickelé	
Aptitude pour des câbles en mouvement		oui	
Aptitude pour des câbles en mouvement		rayon de courbure en cas de pose flexible	min. 15 x diamètre du câble
		vitesse de passage	max. 3 m/s
		cycles de courbure	> 1 Mio.
		sollicitation de torsion	± 30 °/m

E12166

Câble avec prise femelle

ADOGH080MSS0005B08

Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces

Raccordement électrique


Câble: 5 m, PUR, noir; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU, noir; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 1...1,5 Nm



Raccordement



Couleurs selon DIN 47100	Couleurs des fils conducteurs :
BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GY =	gris
PK =	rose
RD =	rouge
WH =	blanc
YE =	jaune