



TITANIUM




INSERTI 1/4" CON RIVESTIMENTO AL NITRURO DI TITANIO
1/4" bits with titanium nitride coating




Rivestimento nitrato
di titanio PVD - TiN
PVD titanium-nitride
coating - TiN



DUREZZA SUPERFICIALE Surface hardness



Applicazioni
applications



Rivestimento al nitrato di titanio
estremamente duro (2500 HV), ottima
resistenza all'usura e all'ossidazione.

*Extremely hard titanium-nitride coating (2500 HV),
excellent resistance to wear and oxidation.*



Per avvitamenti multipli a bassi valori
di coppia.

For low torque screwing jobs.



Il rivestimento permette all'utensile
di sopportare al meglio elevate e ripetute
sollecitazioni aumentandone la vita.

*The coating allows the tool to better withstand high
and repeated stress, thus increasing its life.*

**66006****MYBIT 14 TITANIUM CON CRICCHETTO****ASSORTIMENTO 14 PCS. TITANIUM / CRICCHETTO**

14 PCS. SET - BITS + BIT HOLDER AND RATCHET

COD. **66006520****14
pcs.**

100 X 170 mm



61045 						61071 		
PH1	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3			
1pc.	1pc.	1pc.	1pc.	1pc.	1pc.			

61095 				61026 	
TX20	TX25	TX30	TX40	4x0,6	5,5x0,8
1pc.	1pc.	1pc.	1pc.	1pc.	1pc.

INCLUSO / INCLUDED
INCLUSE / INCLUIDO

COD. 62013005



COD. 64221030



SCHEDE TECNICHE



TECHNICAL DATASHEETS

PHILLIPS®

A REGISTERED TRADEMARK OF PHILLIPS SCREW COMPANY


 IN ACCORDO A NORME INTERNAZIONALI
 IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL STANDARDS

 COPPIA DI TORSIONE SECONDO NORME
 TIGHTENING TORQUE IN ACCORDANCE WITH THE STANDARDS

DIN 5260
ISO 8764
DIN 5261*
ISO 8764*


					Autofilettanti per metallo Self-tapping for metal			Autofilettanti per legno Self-tapping for wood			Metriche Metrics		
													
	A	Ø	 Nm	 Nm	ISO 7049 = DIN 7981	ISO 7050 = DIN 7982	ISO 7051 = DIN 7983	DIN 7996	DIN 7997	DIN 7995	ISO 7045 = DIN 7985	ISO 7046 = DIN 965	ISO 7047 = DIN 966
PH0	0,84	3	1,0	1,0	2,2	2,2	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
PH1	1,30	4,5	3,5	3,8	2,2 2,9	2,2 2,9	2,2 2,9	2,5 3,0	2,5 3,0	2,5 3,0	2,5 3,0	2,5 3,0	2,5 3,0
PH2	2,31	6	8,2	10,3	3,5 4,8	3,5 4,8	3,5 4,8	3,5 5,0	3,5 5,0	3,5 5,0	4,0 5,0	4,0 5,0	4,0 5,0
PH3	3,84	8	19,5	32,0	5,5 6,3	5,5 6,3	5,5 6,3	5,5 7,0	5,5 7,0	5,5 7,0	6,0	6,0	6,0
PH4	5,11	10	38,0	88,7	8,0 9,5	8,0 9,5	8,0 9,5	8,0	8,0	8,0	8,0 10,0	8,0 10,0	8,0 10,0

* LE NORME PREVEDONO CHE SOTTO IL VALORE DI COPPIA INDICATA IL PROFILO DELL'UTENSILE NON PRESENTI ALCUNA DEFORMAZIONE

* THE STANDARDS REQUIRE THAT THE TOOL PROFILE DOES NOT DEFORM UNDER THE INDICATED TORQUE VALUES

SCHEDE TECNICHE


TECHNICAL DATASHEETS

POZIDRIV®

A REGISTERED TRADEMARK OF PHILLIPS SCREW COMPANY


 IN ACCORDO A NORME INTERNAZIONALI
 IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL STANDARDS

 COPPIA DI TORSIONE SECONDO NORME
 TIGHTENING TORQUE IN ACCORDANCE WITH THE STANDARDS

DIN 5260
ISO 8764
DIN 5261*
ISO 8764*


					Autofilettanti per metallo Self-tapping for metal			Autofilettanti per legno Self-tapping for wood			Metriche Metrics		
													
	A	Ø	 Nm	 Nm	ISO 7049 = DIN 7981	ISO 7050 = DIN 7982	ISO 7051 = DIN 7983	DIN 7996	DIN 7997	DIN 7995	ISO 7045 = DIN 7985	ISO 7046 = DIN 965	ISO 7047 = DIN 966
PZ0	0,45	3	1,0	1,0	2,2	2,2	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
PZ1	0,71	4,5	3,5	3,8	2,2 2,9	2,2 2,9	2,2 2,9	2,5 3,0	2,5 3,0	2,5 3,0	2,5 3,0	2,5 3,0	2,5 3,0
PZ2	1,00	6	8,2	10,3	3,5 4,8	3,5 4,8	3,5 4,8	3,5 5,0	3,5 5,0	3,5 5,0	4,0 5,0	4,0 5,0	4,0 5,0
PZ3	1,38	8	19,5	32,0	5,5 6,3	5,5 6,3	5,5 6,3	5,5 7,0	5,5 7,0	5,5 7,0	6,0	6,0	6,0
PZ4	2,10	10	38,0	88,7	8,0 9,5	8,0 9,5	8,0 9,5	8,0	8,0	8,0	8,0 10,0	8,0 10,0	8,0 10,0

* LE NORME PREVEDONO CHE SOTTO IL VALORE DI COPPIA INDICATA IL PROFILO DELL'UTENSILE NON PRESENTI ALCUNA DEFORMAZIONE

* THE STANDARDS REQUIRE THAT THE TOOL PROFILE DOES NOT DEFORM UNDER THE INDICATED TORQUE VALUES

SCHEDE TECNICHE

TECHNICAL DATASHEETS

TORX®

A REGISTERED TRADEMARK OF ACCUMENT GLOBAL TECHNOLOGIES




IN ACCORDO A NORME INTERNAZIONALI
IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL STANDARDS

COPPIA DI TORSIONE SECONDO NORME
TIGHTENING TORQUE IN ACCORDANCE WITH THE STANDARDS

TMD-702

TMD-702*



	A	J	Nm	Nm	Nm	Autofilettanti per metallo Self-tapping for metal			Autofilettanti per legno Self-tapping for wood			Metriche Metrics					
						ISO 7049 = DIN 7981	ISO 7050 = DIN 7982	ISO 7051 = DIN 7983	DIN 7996	DIN 7997	DIN 7995	ISO 7045 = DIN 7985	ISO 7046 = DIN 965	ISO 7047 = DIN 966	DIN 912 7984 6912	ISO 4762 = DIN 912	ISO 10642 = DIN 7991
TX03	1,12			0,25								1,2	1,4	1,4	1,2		
TX04	1,30			0,37													
TX05	1,37		0,43	0,51								1,4 1,6	1,8		1,4 1,6		
TX06	1,65		0,75	0,91		2,2	2,2					1,3 2,0	2,0		1,3 2,0		
TX07	1,97		1,4	1,7													
TX08	2,30	0,74	2,2	2,6	2,2	2,9	2,9	2,9				2,5	2,5	2,5		2,5	
TX09	2,48	0,81	2,8	3,4	2,9	2,9											
TX10	2,27	0,94	3,7	4,5	3,8	3,5	3,5	3,5	3,0	3,0		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
TX15	3,26	1,19	6,4	7,7	6,5	3,9	3,9	3,9	3,5	3,5		3,5	3,5	3,5	3,5		
TX20	3,84	1,57	10,5	12,7	10,8	4,2	4,2	4,2	4,0 4,5	4,0 4,5	4,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
TX25	4,40	1,96	15,9	19,0	16,1	4,8 5,5	4,8 5,5	4,8 5,5	4,5 6,0	4,5 5,0	4,5	5,0	5,0	5,0	4,0 5,0	5,0	5,0
TX27	4,96	2,21	22,5	26,9	22,9										4,3 5,0		
TX30	5,49	2,72	31,1	37,4	31,8	6,3	6,3	6,3	6,0	6,0		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
TX40	6,60	3,15	54,1	65,1	55,3	8,0				8,0 10,0		8,0	8,0	8,0	8,0		8,0
TX45	7,77	3,40	86,0	104,0	88,0											8,0	
TX50	8,79	3,73	132,0	159,0	135,0	10,0						10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
TX55	11,17	4,75		257,0	218,0	12,0									12,0	12,0	
TX60	13,20	5,56		445,0	379,0										14,0	14,0	
TX70	15,49	6,73		701,0	596,0												

* PER QUESTO PROFILO I VALORI DI COPPIA INDICATI CORRISPONDONO AL VALORE MINIMO DI ROTTURA

* THE TORQUE VALUES INDICATED FOR THIS PROFILE CORRESPOND TO THE MINIMUM BREAKING VALUE

SCHEDE TECNICHE

TECHNICAL DATASHEETS

TORX-PLUS®

TORX-PLUS® TAMPER RESISTANT

A REGISTERED TRADEMARK OF ACCUMENT GLOBAL TECHNOLOGIES




IN ACCORDO A NORME INTERNAZIONALI
IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL STANDARDS

COPPIA DI TORSIONE SECONDO NORME
TIGHTENING TORQUE IN ACCORDANCE WITH THE STANDARDS

NMD-702
NMD-602

NMD-702*
NMD-602*



** DIAMETRO CIRCOSCRITTO · ** CIRCUMSCRIBED DIAMETER ·

							Autofilettanti per metallo Self-tapping for metal			Metriche Metrics					
	A	Nm		A	J	Nm	ISO 7049 = DIN 7981	ISO 7050 = DIN 7982	ISO 7051 = DIN 7983	ISO 7045 = DIN 7985	ISO 7046 = DIN 965	ISO 7047 = DIN 966	DIN 912 7984 6912	ISO 4762 = DIN 912	ISO 10642 = DIN 7991
10IP	2,72	5,42	10IPR	2,72	0,91	4,3	3,5	3,5	2,9 3,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	5,0
15IP	3,25	9,62	15IPR	3,25	1,17	7,3	3,9	3,9	3,5 3,9	3,5	3,5 4,0	3,5			6,0
20IP	3,84	16,15	20IPR	3,84	1,55	11,9	4,2	4,2	4,2	4,0	4,0 5,0	4,0	4,0	4,0	6,0
25IP	4,39	23,50	25IPR	4,39	1,93	17,4	4,8 5,5	4,8 5,5	4,8 5,5	5,0	5,0 6,0	5,0	5,0	5,0	7,0 8,0
27IP	4,95	34,62	27IPR	4,95	2,18	25,1									8,0
30IP	5,49	47,18	30IPR	5,49	2,57	33,5	6,3	6,3	6,3	6,0	6,0	6,0	8,0	6,0	
40IP	6,60	82,08	40IPR	6,60	2,92	59,4			8,0		8,0	8,0	8,0	8,0	10,0

* PER QUESTO PROFILO I VALORI DI COPPIA INDICATI CORRISPONDONO AL VALORE MINIMO DI ROTTURA

* THE TORQUE VALUES INDICATED FOR THIS PROFILE CORRESPOND TO THE MINIMUM BREAKING VALUE

SCHEDE TECNICHE

TECHNICAL DATASHEETS

ESAGONO



IN ACCORDO A NORME INTERNAZIONALI
IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL STANDARDS

COPPIA DI TORSIONE SECONDO NORME
TIGHTENING TORQUE IN ACCORDANCE WITH THE STANDARDS

DIN 911
DIN 7426

DIN 7426*
ISO 2936*



					Metriche Metrics				
									
○	A	B _{MIN}	 Nm	 Nm	DIN 7984	ISO 4762 = DIN 7984	ISO 10642 = DIN 7991	DIN 908	DIN 913 914 DIN 915 916
0,7	0,7	1,6	0,08						1,4 1,8
0,9	0,9	1,8	0,18						2,0
1,3	1,3	2,0	0,53			1,4			2,5
1,5	1,5	2,3	0,82	0,95		1,6 2,0			3,0
2,0	2,0	3,0	1,9	2,3	3,0	2,5	3,0		4,0
2,5	2,5	3,8	3,4	4,4	4,0	3,0	4,0		5,0
3,0	3,0	4,5	6,6	7,6	5,0	4,0	5,0		6,0
4,0	4,0	6,0	16,0	18,0	6,0	5,0	6,0		8,0
5,0	5,0	7,5	30,0	35,0	8,0	6,0	8,0	10,0	10,0
6,0	6,0	9,0	52,0	61,0		8,0	10,0	12,0 14,0	12,0 14,0
7,0	7,0	10,5	78,0	97,0	10,0				
8,0	8,0	12,0	120,0	140,0	12,0	10,0	12,0	16,0 18,0	16,0 18,0
10,0	10,0	16,0	220,0	280,0	14,0	12,0	14,0 16,0	20,0 22,0	20,0 22,0
12,0	12,0	18,0	370,0	480,0	16,0 18,0	14,0	18,0 20,0	24,0 26,0	24,0 26,0
14,0	14,0	25,0	590,0		20,0 22,0	16,0 18,0	22,0 24,0		

* LE NORME PREVEDONO CHE SOTTO IL VALORE DI COPPIA INDICATA IL PROFILO DELL'UTENSILE NON PRESENTI ALCUNA DEFORMAZIONE

* THE STANDARDS REQUIRE THAT THE TOOL PROFILE DOES NOT DEFORM UNDER THE INDICATED TORQUE VALUES

SCHEDE TECNICHE

TECHNICAL DATASHEETS

TAGLIO



IN ACCORDO A NORME INTERNAZIONALI
IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL STANDARDS

COPPIA DI TORSIONE SECONDO NORME
TIGHTENING TORQUE IN ACCORDANCE WITH THE STANDARDS

DIN-ISO 2380

DIN-ISO 2380*

					Autofilettanti per metallo Self-tapping for metal			Autofilettanti per legno Self-tapping for wood			Metriche Metrics				
Ø	A	T	Nm	Nm	ISO 1481 = DIN 7971	ISO 1482 = DIN 7972	ISO 1483 = DIN 7973	DIN 96	DIN 97	DIN 95	ISO 1207 = DIN 84	ISO 1580 = DIN 85	ISO 2009 = DIN 963	ISO 2010 = DIN 964	ISO 4766 7435 = DIN 417-427
1,5	0,30	0,50		0,15											
1,8	0,37	0,50		0,28							1,2 1,4				
2,0	0,40	0,70	0,3	0,35				1,6	1,6				1,6		2,5 3,0
2,5	0,40	0,70	0,4	0,45				2,0		1,6	1,6 1,8			1,6	3,5
3,0	0,50	0,90	0,7	0,8		2,2	2,2		2,0	2,0	2,0		2,0	2,0	4,0
3,5	0,60	1,10	1,3	1,4	2,2			2,5	2,5	2,5	2,5		2,5	2,5	
4,0	0,50	0,90		1,1				2,0							
4,0	0,80	1,40	2,6	2,9	2,9	2,9	2,9	3,0 3,5	3,0 3,5	3,0 3,5	3,0	3,0	3,0 3,5	3,0 3,5	5,0 6,0
4,5	0,60	1,10		1,8	2,2			2,5			2,5				
5,0	0,80	1,40	3,2	3,6											
5,5	0,80	1,40	3,5	3,9				3,5		3,5	3,0	3,5	3,5	3,5	
5,5	1,00	1,80	5,5	6,2	3,5 3,9	3,5 3,9	3,5 3,9	4,0 4,5	4,0 4,5	4,0 4,5	3,5	3,5	4,0	4,0	
6,0	1,00	1,80		6,7											
6,5	1,20	2,20	9,4	10,5		4,2 4,8	4,2	5,0 5,5	5,0	5,0	4,0		5,0	5,0	8,0
7,0	1,20	2,20	10,0	11,3											
8,0	1,20	2,20	11,5	12,9	4,2		4,8		5,5	5,5	5,0	4,0			
8,0	1,60	2,90	20,5	22,9	4,8	5,5 6,3	5,5	6,0	6,0	6,0		5,0	6,0	6,0	10,0 12,0
10,0	1,60	2,90	25,6	28,7	5,5 6,3		6,3		7,0 8,0	7,0	6,0				14,0
13,0	2,00	3,60	52,0	58,0				8,0	10,0		8,0	8,0	8,0	8,0	16,0

* LE NORME PREVEDONO CHE SOTTO IL VALORE DI COPPIA INDICATA IL PROFILO DELL'UTENSILE NON PRESENTI ALCUNA DEFORMAZIONE

* THE STANDARDS REQUIRE THAT THE TOOL PROFILE DOES NOT DEFORM UNDER THE INDICATED TORQUE VALUES

SCHEDE TECNICHE


TECHNICAL DATASHEETS

TORX®

A REGISTERED TRADEMARK OF ACCUMENT GLOBAL TECHNOLOGIES



IN ACCORDO A SPECIFICA ACCUMENT GLOBAL TECHNOLOGIES
IN ACCORDANCE WITH THE SPECIFICATIONS OF ACCUMENT GLOBAL TECHNOLOGIES



		Metriche Metrics	
			
	A	ISO 4014 - 4017 = DIN 931 - 933	ISO 8100 = DIN 6921
E5	4,72	4,0	
E6	5,69	5,0	4,0
E7	6,17		
E8	7,47	6,0 7,0	5,0
E10	9,37	8,0	6,0
E11	10,03		
E12	11,12	10,0 11,0	8,0
E14	12,85	12,0	10,0
E16	14,71		
E18	16,64	14,0	12,0
E20	18,41	16,0	14,0
E22	20,24		
E24	22,09	18,0 20,0	

SCHEDE TECNICHE

TECHNICAL DATASHEETS

ESAGONO



IN ACCORDO A NORME INTERNAZIONALI
IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL STANDARDS

COPPIA DI TORSIONE SECONDO NORME
TIGHTENING TORQUE IN ACCORDANCE WITH THE STANDARDS

DIN 3129

DIN-ISO 1711*



			Autofilettanti per metallo Self-tapping for metal	Autofilettanti per legno Self-tapping for wood	Metriche Metrics		
							
	 Nm	 Nm	ISO 1479 = DIN 7976	DIN 571	ISO 4014 4016 4017	ISO 4035 4036 = DIN 439	ISO 4032 4033 = DIN 934
4		10,4			2,0	2,0	2,0
4,5		12,6			2,3		
5	11,5	15,1	2,9		2,5	2,5	2,5
5,5	14,4	17,8	3,5		3,0	3,0	3,0
6	17,6	23,2			3,5	3,5	3,5
7	25,2	33,2	3,9 4,2	4,0	4,0	4,0	4,0
8*	34,5	94,1	4,8 5,5	5,0	5,0	5,0	5,0
9*	45,4	119,2					
10*	58,1	147,0	6,3	6,0	6,0	6,0	6,0
11*	72,7	178,0			7,0		7,0
12*	89,1	212,0		7,0			
13*	107,0	249,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
14*	128,0	288,0					

* VALUTARE ANCHE RESISTENZA ATTACCO

* ALSO EVALUATE ATTACHMENT RESISTANCE

SCHEDE TECNICHE

TECHNICAL DATASHEETS

ATTACCHI MASCHIO STANDARD, APPLICAZIONI, RESISTENZE

STANDARD MALE ATTACHMENTS, APPLICATIONS, RESISTANCES

	 A  B		APPLICAZIONE APPLICATION	STANDARDS	Nm
	A=3mm			DIN 3126 Form A3	7,6
	A=4mm - 5/32"			DIN 3126 Form C4	18,0
	A=5,5mm			DIN 3126 Form A5,5	47,0
	B=VARIE			LTI	N.A.
	B=7mm			LTI	N.A.
	A=6,35mm - 1/4"			DIN 3126 Form C6,3	71,0
	A=6,35mm - 1/4"			DIN 3126 Form E6,3	71,0
	A=7,93mm - 5/16"			DIN 3126 Form C8	144,0
	A=7,93mm - 5/16"			FIAM-DESOUTTER	144,0
	A=9,52mm - 3/8"			AUTOMOTIVE	280,0
	A=11,2mm - 7/16"			DIN 3126 Form E11,2	396,0
	B=M4x0,7			ISO 724 - DIN 13.1	7,0
	B=M5x0,8			ISO 724 - DIN 13.1	18,0
	B=M6x1			ISO 724 - DIN 13.1	25,0
	B=10x32 UNF			ISO 724 - DIN 13.1	18,0
	B=BSF 3/16x32 Whitworth			ISO 724 - DIN 13.1	18,0


SCHEDE TECNICHE

TECHNICAL DATASHEETS

ATTACCHI QUADRO STANDARD, APPLICAZIONI, RESISTENZE

STANDARD SQUARE ATTACHMENTS, APPLICATIONS, RESISTANCES

			APPLICAZIONE APPLICATION	STANDARDS	Nm
	A=6,35mm - 1/4"			DIN 3121 Form G6,3	68,6
	A=9,52mm - 3/8"			DIN 3121 Form G10	225,0
	A=12,70mm - 1/2"			DIN 3121 Form G12,5	569,0
	A=19,05mm - 3/4"			DIN 3121 Form H20	1569,0
	A=25,40mm - 1"			DIN 3121 Form H25	2795,0
	A=38,10mm - 1-1/2"			DIN 3121 Form H40	

			APPLICAZIONE APPLICATION	STANDARS	Nm
	A=6,35mm - 1/4"			DIN 3121 Form G6,3	62,0
	A=9,52mm - 3/8"			DIN 3121 Form G10	202,0
	A=12,70mm - 1/2"			DIN 3121 Form G12,5	512,0
	A=19,05mm - 3/4"			DIN 3121 Form D20	1412,0