



Presentazione

Gamma	Linergy
Nome prodotto	Linergy TR
Tipo prodotto	Morsettiera
Nome dispositivo	TRA
Categoria accessorio / parte separata	Accessorio di connessione
Tipo morsettiera	Passante
Livello morsettiera	1
Installazione	Aggancio
Diametro nominale	4 mm ²
Lunghezza	77 mm
Colore	Grigio
Quantità per confezione	Set da 50

Caratteristiche tecniche

Larghezza	6,2 mm
Altezza	36,5 mm
Connessioni - morsetti	2 push-in: a valle 2 push-in: a monte
Number of connections	4
Posizione collegamento	Lato superiore
Numero di ingressi di misura	2
Sezione dei fili	0,2...4 Mm ² , flessibile senza terminazione cavo 0,2...6 Mm ² , solido con terminazione cavo 0,8...4 Mm ² , flessibile con terminazione cavo 0,2...4 mm ² , solido senza terminazione cavo
Lunghezza di spelatura fili	12 mm
Tipo di strumento	Connessione: senza attrezzi Sconnessione: cacciavite piatto
Tensione nominale di impiego [Ue]	800 V conforme a EN/IEC 60947-7-1 600 V CSA 600 V cURus
Corrente nominale [In]	32 A conforme a EN/IEC 60947-7-1 30 A CSA 30 A cURus
Materiale	Poliammide 6/6: cassa isolante Copper alloy: connettore e vite Copper alloy: collegamento comune Chromium-nickel steel: spring
Perdita dielettrica	0,01 a 1 MHz conforme a IEC 60250 0,01 a 1 MHz conforme a VDE 0303-T4
Costante dielettrica	3,7 a 1 MHz
Resistività	10000 MΩ/M conforme a IEC 60093 10000 MΩ/m conforme a VDE 0303-T30
Resistenza superficiale	1000 GΩ conforme a IEC 60093 1000 GΩ conforme a VDE 0303-T30
Resistenza allo scorrimento	500 CTI (> 400 kV) conforme a IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) conforme a VDE 0303-T30
Ritardo di fiamma	V0, spessore 0,8 mm conforme a UL 94
Peso netto	14,2 g

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Compatibilità gamma	Prisma G Prisma P Prisma - Prisma - Spacial Kaedra Pragma TeSys
Compatibilità del prodotto	Contenitori Spacial

Ambiente

Certificazioni prodotto	LR[RETURN]IEC- Ex[RETURN]cURus[RETURN]GL[RETURN]CSA[RETURN]EAC[RETURN]ATEX
Resistenza dielettrica	1000 V conforme a IEC 60243-1
Temperatura ambiente di funzionamento	-40...130 °C conforme a IEC 60216-1 -40...130 °C conforme a VDE 0304-T21

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	0,800 cm
Confezione 1: larghezza	3,700 cm
Confezione 1: profondità	7,800 cm
Confezione 1: peso	12,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	5,000 cm
Confezione 2: larghezza	10,000 cm
Confezione 2: profondità	32,000 cm
Confezione 2: peso	639,000 g
Unità di misura confezione 3	S02
Numero di unità per confezione 3	250
Confezione 3: altezza	15,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	3,513 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH free of SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Toxic heavy metal free	Sì
Mercury free	Sì
RoHS exemption information	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Informazioni logistiche

Paese di origine	CN
------------------	----

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------