


# unité d'entraînement de robinet à boisseau sphérique VZBA-1/2"-GG-63-T-22-F0304-V4V4T-PP15-R-90-C

N° de pièce: 1809653

FESTO

Acier inoxydable, avec entraînement à double effet DAPS 2/2 voies,  
diamètre nominal 1/2", PN63, filetage EN 10226-1.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Conception	Robinet à boisseau sphérique 2 voies Vérin oscillant
Mode d'actionnement	pneumatique
Position de montage	indifférent
Mode de fixation	Pose de conduites
Raccordement vanne	Rp1/2
Affichage de la position de commutation	Sens de la fente = sens d'écoulement
Largeur nominale DN	15
Pression de service	6 ... 8,4 bar
Pression nominale des distributeurs de process	63
Moyen	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-::-] Gaz inertes Eau (pas de vapeur d'eau) Fluides neutres
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Température du fluide	-10 ... 200 °C
Température ambiante	-10 ... 80 °C
Débit Kv	19,4 m3/h
Température de surface max.	TX
Assemblage groupe explosion	IIC
Note sur la matière	Contenant de substances de silicone Conforme RoHS
Matériau corps	Acier fortement allié inoxydable
Référence matériau : boîtier	1.4408
Matériau joints	PTFE PTFE renforcé
Matériau bille	Acier fortement allié inoxydable
Référence matériau : bille	1.4408
Matériau arbre	Acier fortement allié inoxydable
Référence matériau : arbre	1.4401
Poids du produit	1.450 g
Classe de résistance à la corrosion KBK	3 - Effets de corrosion forts
ATEX catégorie Gaz	II 2G
ATEX catégorie Poussière	II 2D
Température ambiante antidéflagrante	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C