



## Hauptmerkmale

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Baureihe                      | Harmony XVB Universal        |
| Produkt- oder Komponententyp  | Anzeigeleiste                |
| Typ der Anzeigeeinheit        | Beleuchtete Einheit          |
| Signaltyp                     | Blitzlicht                   |
| Montagedurchmesser            | 70 mm                        |
| Komponentenname               | XVBC                         |
| Material                      | Polykarbonat                 |
| Lichtquelle                   | Integrierte Blitzröhre, blau |
| Lampentyp                     | Blitzentladungsröhre         |
| [UH,nom]<br>Nennhilfsspannung | 230 V AC                     |
| Blitzenergie                  | 5 J                          |

## Zusatzmerkmale

|                                           |                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Bauweise                                  | Kundenbaugruppe, bis 5 Anlagen                      |
| Anschlüsse - Klemmen                      | Schraubklemmenleisten, <= 1 x 1,5 mm² mit Kabelende |
| [Ui] Bemessungs-Isolationsspannung        | 250 V entspricht IEC 60947-1                        |
| Nennspannungsgrenze                       | 0,85 - 1,1 Un entspricht IEC 60947-5-1              |
| Leistungsaufnahme                         | < 105 mA AC                                         |
| [Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit | 4 kV entspricht IEC 60947-1                         |
| Blitzfrequenz                             | 1 Hz                                                |
| CAD-Gesamtbreite                          | 70 mm                                               |
| CAD-Gesamthöhe                            | 157 mm                                              |
| CAD-Gesamttiefe                           | 70 mm                                               |

## Montage

|                                  |                                                                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktzertifizierungen          | CCC[RETURN]EAC[RETURN]CSA C22-2 No 14[RETURN]UL 508                                             |
| Normen                           | IEC 60947-5-1                                                                                   |
| Beschichtung                     | TC                                                                                              |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40...70 °C                                                                                     |
| Schutzart gegen Stromschlag      | Klasse I auf Tragrohr entspricht IEC 61140<br>Klasse II auf Grundgerät entspricht IEC 61140     |
| Schutzart (IP)                   | IP65 auf Befestigungsfuß XVBZ0 entspricht IEC 60529<br>IP66 auf Grundgerät entspricht IEC 60529 |
| Schutzart (NEMA)                 | Type 4X entspricht UL (Innenraum)                                                               |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                   |
| REACH-Verordnung                    | REACH-Deklaration                                       |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) |
| Mercury free                        | Ja                                                      |
| RoHS exemption information          | Ja                                                      |
| RoHS-Richtlinie für China           | RoHS-Erklärung Für China                                |
| Umweltproduktdeklaration            | Produktumweltprofil                                     |

|                             |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                                                 |
| WEEE                        | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |