


O5D151



Détecteur de distance optique

O5DLCPKG/US



- 1: boutons de réglage
2: affichage alphanumérique 3 digits
3: Couple de serrage < 2 Nm en cas d'utilisation d'une vis de fixation M5

photorécepteur derrière la lentille supérieure
émetteur derrière la lentille inférieure



Caractéristiques du produit

Type de lumière	lumière rouge
Classe de protection laser	1
Boîtier	rectangulaire

Application

Caractéristique spécifique	Suppression de l'arrière-plan
----------------------------	-------------------------------

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Consommation	[mA]	< 75; (@ 24 V DC)
Classe de protection		III
Protection inversion de polarité		oui
Type de lumière		lumière rouge
Longueur d'onde	[nm]	650
Durée de vie typique	[h]	50000



Détecteur de distance optique

O5DLCPKG/US

Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des sorties numériques: 2
Sorties		
Nombre total de sorties		2
Technologie		PNP
Nombre des sorties numériques		2
Fonction de sortie		normalement ouvert / fermé; (antivalent)
Courant max. par sortie	[mA]	100
Fréquence de commutation DC	[Hz]	11
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé
Protection surcharges		oui
Zone de détection		
Diamètre max. du spot lumineux	[mm]	5
Dimensions du spot lumineux valables pour		2 m
Zone de détection hystérésis	[%]	< 4
Remarque sur la zone de détection hystérésis		noir rémission 6#%
Suppression de l'arrière-plan		oui
Suppression de l'arrière-plan	[m]	< 20
Etendue de mesure / plage de réglage		
Etendue de mesure	[m]	0,03...2
Fréquence d'échantillonnage	[Hz]	33
Interfaces		
Interface de communication		IO-Link
Type de transmission		COM2 (38,4 kBaud)
Révision IO-Link		1.1
Standard SDCI		IEC 61131-9
Profils	Smart Sensor - SSP 0	Generic Profiled Sensor
	Function	Multiple switching signal
	Function	Process data variable
Mode SIO		oui
Données process analogiques		1
Données process TOR		1
Temps de cycle de process min.	[ms]	6,4
DeviceID supportés	Mode de fonctionnement	DeviceID
	default	393
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...60

O5D151



Détecteur de distance optique

O5DLCPKG/US

Remarque sur la température ambiante	un temps de chauffage est nécessaire en cas de $t_a < -10\text{ °C}$, le laser est désactivé	
Indice de protection	IP 65; IP 67	
Résistance max. de la lumière parasite [klx]	10; (sur l'objet)	

Tests / homologations

CEM	EN 60947-5-2	
Tenue aux vibrations	DIN EN 60068-2-6	10 g (10...55 Hz) / par axe (x, y, z) : 120 min
Tenue aux chocs	DIN EN 60068-2-27	50 g 6 chocs / 11 ms demi-sinusoïdal (x,y,z)
Classe de protection laser	1	
Remarque protection laser	Attention:	lumière laser
	Classe laser:	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		Complies with 21 CFR 1040.10 except for conformance with IEC 60825-1 Ed. 3, as described in Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019.
MTTF [Années]	151	

Données mécaniques

Poids [g]	84	
Boîtier	rectangulaire	
Dimensions [mm]	56 x 18,2 x 46,8	
Matières	boîtier: PA; cadre frontal: inox; boutons-poussoirs: TPU; lentille: PMMA	
Orientation de la lentille	détection latérale	

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	LED, jaune sortie de commutation PIN 4
	fonctionnement	LED, vert
	Indication	affichage alphanumérique, 3 digits
Unité d'affichage	inch	

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A






Détecteur de distance optique

O5DLCPKG/US

Raccordement



4: OUT / IO-Link

Données supplémentaires


Précision

	Précision			
distance	noir (6 % rémission)	blanc (90 % rémission)		
0 mm	± 25 mm	± 25 mm		
500 mm	± 25 mm	± 25 mm		
1000 mm	± 25 mm	± 25 mm		
1500 mm	± 40 mm	± 30 mm		
2000 mm	± 50 mm	± 30 mm		

Lumière parasite sur l'objet < 10 klx

Diagrammes et courbes

Courbe d'hystérésis



x: distance [mm]
y: Hystérésis [mm]
1 = arrière-plan noir rémission 6#%
2 = arrière-plan blanc rémission 90 %