

SUXCEED OFFROAD 2.0 BLACK HIGH

CODE PRODUIT	POINTURES	LARGEUR	POIDS*
67913	36 > 48	11	700 g



100%
metal
free

EN 20345:2022 + A1:2024

S3S	FO	LG	CI	SC	SR
-----	----	----	----	----	----

DOMAINES D'APPLICATION



COMPOSITION

SEMELLE D'USURE	PU2D
BOUT RECOUVERT	PU
TIGE	cuir fleur huilé hydrofuge insert textile éléments réfléchissants
SYSTÈME DE FERMETURE	lacets avec passants et crochets
DOUBLURE	polyester mesh 3D
LANGUETTE	cuir et textile hydrofuges avec soufflets
EMBOUT	composite non métallique
SEMELLE ANTI-PERFORATION	textile non métallique
SEMELLE DE PROPRIÉTÉ	dessus non-tissé dessous mousse poreuse



Éléments réfléchissants



LES + PRODUIT

-  TIGE HYDROFUGE POUR UNE MEILLEURE PROTECTION CONTRE L'HUMIDITÉ
-  SEMELLE ULTRA FLEXIBLE AVEC UN PROFIL TOUT-TERRAIN
-  BOUT RECOUVERT INJECTÉ POUR UNE DURÉE DE VIE PROLONGÉE
-  ÉLÉMENTS RÉFLÉCHISSANTS POUR UNE MEILLEURE VISIBILITÉ
-  RÉSISTANTE AUX RISQUES DE PERFORATIONS FINES DE 3.0 MM (PS)

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE VENTE	1 paire
QUANTITÉ PAR CARTON	10 paires

EXIGENCES ADDITIONNELLES

Semelle résistante aux hydrocarbures	FO	Bout recouvert résistant à l'abrasion	SC
Système de grip pour échelle (talon décroché)	LG	Résistance à la glisse (sol céramique + glycérine)	SR
Semelle isolante contre le froid	CI		

DÉVELOPPEMENT DURABLE



PRODUIT



SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE
UVEX DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH



CUIR RESPONSABLE CERTIFIÉ
LEATHER WORKING GROUP



2 % DE MATÉRIAUX RECYCLÉS
SELON LA NORME 14021

EMBALLAGE



BOÎTE À CHAUSSURES AVEC
100 % DE MATÉRIAUX RECYCLÉS



PAPIER DE SOIE
100 % RECYCLÉ

COMPOSITION



SEMELLE DE PROPRIÉTÉ 56 % de matériaux recyclés