



IMB08-04NNOVTOK

IMB

INDUKTIVA GIVARE

SICK
Sensor Intelligence.



Bilden kan avvika från texten



Beställningsinformation

Typ	Artikel nr
IMB08-04NNOVTOK	1072696

Ingår i leveransen: BEF-MU-M08N (2)

Ytterligare enhetsutföranden och tillbehör → www.sick.com/IMB

Tekniska data i detalj

Kännetecken

Konstruktion	Cylindrisk med gängad design
Huskonstruktion	Kort byggform
Gängstorlek	M8 x 1
Diameter	Ø 8 mm
Kopplingsavstånd S_n	4 mm
Säkrat kopplingsavstånd S_a	3,24 mm
Installation i metall	Oskärmad
Kopplingsfrekvens	4.000 Hz
Anslutningstyp	Stickkontakt M8, 3-polig ¹⁾
Kopplingsutgång	NPN
Utgångsfunktion	N/C
Elektriskt utförande	DC 3-ledare
IP-klassning	IP68 ²⁾ IP69K ³⁾
Särskilda kännetecken	Härdig mot kyl- och smörjmedel, visuell inställningsindikering
Speciella användningsområden	Kyl- och smörjmedelsanvändning, mobila arbetsmaskiner, tuffa omgivningsvillkor

¹⁾ Med fyllda kontakter.

²⁾ Enligt EN 60529.

³⁾ Enligt ISO 20653:2013-03.

Mekanik/elektroteknik

Matningsspänning	10 V DC ... 30 V DC
Restvåg	≤ 10 %
Spänningsbortfall	≤ 2 V ¹⁾

¹⁾ Vid I_a max.

²⁾ Utan last.

³⁾ U_b och T_a konstant.

⁴⁾ Från S_r .

⁵⁾ Vid användning av mutterns kuggsida.

Strömförbrukning	10 mA ²⁾
Hysteres	3 % ... 20 %
Reproducerbarhet	≤ 2 % ³⁾ ⁴⁾
Temperaturdrift (från S_r)	± 10 %
EMC	Enligt EN 60947-5-2
Kontinuerlig ström I_a	≤ 200 mA
Kortslutningsskydd	✓
Polaritetsskydd	✓
Tillslagsimpulsundertryckning	✓
Stöt och vibrationstålighet	100 g / 11 ms / 1000 cykler; 150 g / 1 Mio cykler; 10 Hz ... 55 Hz, 1 mm / 55 Hz ... 500 Hz / 15 g
Omgivningstemperatur, drift	-40 °C ... +100 °C
Husmaterial	Rostfritt stål V2A, DIN 1.4305 / AISI 303
Material, aktiv yta	Plast, LCP
Husets längd	40 mm
Effektiv gänglängd	24 mm
Max. åtdragningsvridmoment	Typ. 14 Nm ⁵⁾
Leveransomfattning	Fästmuttrar, rostfritt stål V2A, med låstandning (2 x)
UL-File-Nr.	E181493

¹⁾ Vid I_a max.

²⁾ Utan last.

³⁾ U_b och T_a konstant.

⁴⁾ Från S_r.

⁵⁾ Vid användning av mutterns kuggsida.

Säkerhetstekniska parametrar

MTTF_D	1.971 år
DC_{avg}	0%

Reduktionsfaktorer

Anvisning	Värdena gäller som riktvärden, vilka kan variera
Stål St37 (Fe)	1
Rostfritt stål (V2A)	Ca 0,69
Aluminium (al)	Ca 0,37
Koppar (Cu)	Ca 0,28
Mässing (Ms)	Ca 0,4

Monteringsinformation

Anmärkning	Tillhörande grafik, se "monteringsinformation"
A	8 mm
B	18 mm
C	8 mm
D	12 mm
E	8 mm


F	32 mm
----------	-------

Klassificeringar

ECI@ss 5.0	27270101
ECI@ss 5.1.4	27270101
ECI@ss 6.0	27270101
ECI@ss 6.2	27270101
ECI@ss 7.0	27270101
ECI@ss 8.0	27270101
ECI@ss 8.1	27270101
ECI@ss 9.0	27270101
ECI@ss 10.0	27270101
ECI@ss 11.0	27270101
ETIM 5.0	EC002714
ETIM 6.0	EC002714
ETIM 7.0	EC002714
UNSPSC 16.0901	39122230


Monteringsinformation

Icke-planomontage




Anslutningsschema

Cd-004




Karakteristik

Responskurva




Inställningsmöjligheter

Inställningsindikering



Måttritning (Mått i mm)

IMB08 kort byggform, stickkontakt M8, inte skärmad



Rekommenderat tillbehör

Ytterligare enhetsutföranden och tillbehör → www.sick.com/IMB

	Kortfattad beskrivning	Typ	Artikel nr
Fästvinklar och -plattor			
	Fästplatta för M8-sensorer, stål, förzinkat, utan fästmaterial	BEF-WG-M08	5321722

	Kortfattad beskrivning	Typ	Artikel nr
	Monteringsvinkel för M8-sensorer, stål, förzinkat, utan fästmaterial	BEF-WN-M08	5321721
Kontaktanslutningar och kablar			
	Huvud A: honkontakt, M8, 3-polig, rak Huvud B: öppen ledningsände Kabel: sensor-/ställdonskabel, PP, oskärmad, 2 m Denna produkt är i allmänhet beständig mot kemiska rengöringsmedel (se Ecolab) och andra, t.ex. H2O2, CH2O2. Kontrollera materialets beständighet mot rengöringsmedlet som ska användas före permanent montering., Tålig mot mjölksyra och väteperoxid (H2O2)	DOL-0803-G02MRN	6058504
	Huvud A: honkontakt, M8, 3-polig, rak Huvud B: öppen ledningsände Kabel: sensor-/ställdonskabel, PP, oskärmad, 5 m Denna produkt är i allmänhet beständig mot kemiska rengöringsmedel (se Ecolab) och andra, t.ex. H2O2, CH2O2. Kontrollera materialets beständighet mot rengöringsmedlet som ska användas före permanent montering., Tålig mot mjölksyra och väteperoxid (H2O2)	DOL-0803-G05MRN	6058505
	Huvud A: honkontakt, M8, 3-polig, vinklad Huvud B: öppen ledningsände Kabel: sensor-/ställdonskabel, PP, oskärmad, 2 m Denna produkt är i allmänhet beständig mot kemiska rengöringsmedel (se Ecolab) och andra, t.ex. H2O2, CH2O2. Kontrollera materialets beständighet mot rengöringsmedlet som ska användas före permanent montering., Tålig mot mjölksyra och väteperoxid (H2O2), endast avsedd för PNP-sensorer	DOL-0803-L02MRN	6058787
	Huvud A: honkontakt, M8, 3-polig, vinklad Huvud B: öppen ledningsände Kabel: sensor-/ställdonskabel, PP, oskärmad, 5 m Denna produkt är i allmänhet beständig mot kemiska rengöringsmedel (se Ecolab) och andra, t.ex. H2O2, CH2O2. Kontrollera materialets beständighet mot rengöringsmedlet som ska användas före permanent montering.	DOL-0803-L05MRN	6058788
	Huvud A: honkontakt, M8, 3-polig, vinklad Huvud B: öppen ledningsände Kabel: sensor-/ställdonskabel, PP, oskärmad, 2 m Denna produkt är i allmänhet beständig mot kemiska rengöringsmedel (se Ecolab) och andra, t.ex. H2O2, CH2O2. Kontrollera materialets beständighet mot rengöringsmedlet som ska användas före permanent montering., Tålig mot mjölksyra och väteperoxid (H2O2)	DOL-0803-W02MRN	6058507
	Huvud A: honkontakt, M8, 3-polig, vinklad Huvud B: öppen ledningsände Kabel: sensor-/ställdonskabel, PP, oskärmad, 5 m Denna produkt är i allmänhet beständig mot kemiska rengöringsmedel (se Ecolab) och andra, t.ex. H2O2, CH2O2. Kontrollera materialets beständighet mot rengöringsmedlet som ska användas före permanent montering.	DOL-0803-W05MRN	6058508
	Huvud A: honkontakt, M8, 3-polig, rak, A-kodad Huvud B: öppen ledningsände Kabel: sensor-/ställdonskabel, PUR, halogenfri, oskärmad, 1 m	YF8U13-010UA1XLEAX	2094779
	Huvud A: honkontakt, M8, 3-polig, rak, A-kodad Huvud B: öppen ledningsände Kabel: sensor-/ställdonskabel, PUR, halogenfri, oskärmad, 2 m	YF8U13-020UA1XLEAX	2094782
	Huvud A: honkontakt, M8, 3-polig, rak, A-kodad Huvud B: öppen ledningsände Kabel: sensor-/ställdonskabel, PUR, halogenfri, oskärmad, 3 m	YF8U13-030UA1XLEAX	2094787
	Huvud A: honkontakt, M8, 3-polig, rak, A-kodad Huvud B: öppen ledningsände Kabel: sensor-/ställdonskabel, PUR, halogenfri, oskärmad, 5 m	YF8U13-050UA1XLEAX	2094788
	Huvud A: honkontakt, M8, 3-polig, rak, A-kodad Huvud B: öppen ledningsände Kabel: sensor-/ställdonskabel, PUR, halogenfri, oskärmad, 10 m	YF8U13-100UA1XLEAX	2094789

	Kortfattad beskrivning	Typ	Artikel nr
	Huvud A: honkontakt, M8, 3-polig, rak, A-kodad Huvud B: öppen ledningsände Kabel: sensor-/ställdonskabel, PUR, halogenfri, oskärmad, 20 m	YF8U13-200UA1XLEAX	2094790
	Huvud A: honkontakt, M8, 3-polig, vinklad, A-kodad Huvud B: öppen ledningsände Kabel: sensor-/ställdonskabel, PUR, halogenfri, oskärmad, 2 m	YG8U13-020UA1XLEAX	2094794
	Huvud A: honkontakt, M8, 3-polig, vinklad, A-kodad Huvud B: öppen ledningsände Kabel: sensor-/ställdonskabel, PUR, halogenfri, oskärmad, 5 m	YG8U13-050UA1XLEAX	2095586
	Huvud A: honkontakt, M8, 3-polig, vinklad, A-kodad Huvud B: öppen ledningsände Kabel: sensor-/ställdonskabel, PUR, halogenfri, oskärmad, 10 m	YG8U13-100UA1XLEAX	2095588
	Huvud A: honkontakt, M8, 3-polig, vinklad, A-kodad Huvud B: öppen ledningsände Kabel: sensor-/ställdonskabel, PUR, halogenfri, oskärmad, 2 m Endast avsedd för PNP-sensorer	YI8U13-020UA1XLEAX	2095593
	Huvud A: honkontakt, M8, 3-polig, vinklad, A-kodad Huvud B: öppen ledningsände Kabel: sensor-/ställdonskabel, PUR, halogenfri, oskärmad, 10 m Endast avsedd för PNP-sensorer	YI8U13-100UA1XLEAX	2095595
	Huvud A: honkontakt, M8, 3-polig, rak, A-kodad Huvud B: kontakt, M8, 3-polig, rak, A-kodad Kabel: sensor-/ställdonskabel, PUR, halogenfri, oskärmad, 2 m	YF8U13-020UA1M8U13	2096304
	Huvud A: honkontakt, M8, 3-polig, rak, A-kodad Huvud B: kontakt, M8, 3-polig, rak, A-kodad Kabel: sensor-/ställdonskabel, PUR, halogenfri, oskärmad, 5 m	YF8U13-050UA1M8U13	2096308
	Huvud A: honkontakt, M8, 3-polig, rak, A-kodad Huvud B: kontakt, M8, 3-polig, rak, A-kodad Kabel: sensor-/ställdonskabel, PUR, halogenfri, oskärmad, 10 m	YF8U13-100UA1M8U13	2096309
	Huvud A: honkontakt, M8, 3-polig, rak, A-kodad Huvud B: kontakt, M8, 3-polig, rak, A-kodad Kabel: sensor-/ställdonskabel, PUR, halogenfri, oskärmad, 20 m	YF8U13-200UA1M8U13	2096310

SICK I ÖVERSIKT

SICK är en av de ledande tillverkarna av intelligenta sensorer och sensorlösningar för industriella användningar. Ett unikt program med produkter och tjänster skapar den perfekta basen för säker och effektiv styrning av processer, till skydd för människor mot olyckor och för att undvika att skada miljön.

Vi har omfattande erfarenhet inom många branscher och känner till dina processer och krav. Därmed kan vi leverera intelligenta sensorer, perfekt anpassade till kundens behov. Kundanpassade systemlösningar testas och optimeras vid applikationscentren i Europa, Asien och Nordamerika. Detta gör oss till en pålitlig leverantör och utvecklingspartner.

Omfattande tjänster avrundar vår program: SICK LifeTime Services stöder dig under maskinens kompletta livstid och ger både säkerhet och produktivitet.

Det betyder "Sensor Intelligence."

GLOBALT NÄRA DIG:

Kontaktpersoner och flera orter → www.sick.com