


GRUPPO DI FILTRAZIONE E REGOLAZIONE APPLICAZIONE CARROZZERIA

Gruppo di filtrazione (micronico + submicronico) e regolazione per pistole per vernice

Questo kit di filtrazione e regolazione preassemblato è appositamente progettato per le pistole di pittura. Garantisce una qualità dell'aria ottimale, conforme ai requisiti delle applicazioni di pittura standard (esclusa la pittura a base d'acqua).



RAGGIUNGE CLASSE DI PULIZIA DI LIVELLO 1 (PARTICELLE E OLIO) SECONDO LA NORMA ISO 8573-1.

La doppia filtrazione in linea, sia micronica che submicronica, consente di purificare l'aria in modo efficace. I filtri a coalescenza catturano particelle superiori a 1µm e 0,01µm. I liquidi in sospensione vengono agglomerati e poi eliminati automaticamente tramite gli scarichi dei filtri.

MONTAGGIO E INSTALLAZIONE SEMPLIFICATI

Kit facile da assemblare grazie al suo raccordo a tre pezzi e semplice da installare con la staffa a parete regolabile integrata.

SOLUZIONE COMPLETA E COMPATTA PLUG AND PLAY.

Dotato di un connettore rapido di sicurezza rotante progettato per prevenire lo strozzamento dei tubi, ottimizza la sicurezza e l'efficienza dei sistemi di aria compressa. La sua capacità di seguire fedelmente i movimenti dei tubi riduce i rischi di usura e prolunga la durata delle estensioni di aria compressa. Il regolatore in linea, dotato di manometro, consente una lettura e una regolazione facile della pressione.

Filtrazione	Pression de sortie max. - EU	Pressione max. di utilizzo (bar)	Maschiatura	Temperatura min/max
0.01 µm	12 BAR	12	G1/2	5 / 50 °C

Codice	Portata a 7 bars bar (m³/h)	Profilo	Ø di passaggio	Peso netto (Kg)	Dim. A (mm)	Dim. B (mm)
MSR 55IS	50.00	ISO 6150B	6 mm	3.5	345	320
MSR 55ES	55.00	European	7.4 mm	3.5	345	320