

**81207-TV** **Butée à rouleaux cylindrique**

Butées à rouleaux cyl. 812, à simple effet,
combinaison de K812, GS, WS

Information technique**Votre alternative produit actuelle**

Cage	TV	Cage plastique en PA66
------	----	------------------------

dimensions principale & données de performance

d	35 mm	Alésage
T	18 mm	Hauteur
C _a	80.000 N	Charge dyn. de base, axiale
C _{0a}	199.000 N	charge stat. de base, axiale
C _{ua}	20.400 N	Limite à la fatigue, axiale
n _G	5.900 1/min	Vitesse limite
n _{gr}	2.320 1/min	Vitesse de base
D	62 mm	Diamètre extérieur
≈m	207,3 g	Poids

Cotes de montage

d _{a min}	58 mm	Diamètre minimum épaulement arbre
D _{a max}	39 mm	diamètre maximum épaulement du logement
r _{a max}	1 mm	Rayon de gorge maximum

Dimensions

D ₁	37 mm	Alésage rondèle logement
d ₁	62 mm	Rip diameter shaft washer
r _{min}	1 mm	Minimum chamfer dimension



Plage de température

T _{min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.

information additionnelle

K81207-TV	Cage à rouleaux
GS81207	Rondèle logement
WS81207	Rondèle arbre
LS7095	Rondelle piste

Caractéristiques

	Effort axial uni directionnel
	Lubrification à la graisse
	lubrification à l'huile
	Ouvert