

CARACTERÍSTICAS

- Versiones sin enclavamiento y con enclavamiento que están protegidas
- recorrido completo del actuador
- Terminales roscados y abrazadera de elevación automática para la conexión de cables
- Índice de protección IP67
- Temperatura de funcionamiento: De -25 °C a 60 °C.
- Diseño ergonómico
- Protector de color amarillo con base negra
- La protección de metal proporciona seguridad adicional

Interruptor de pedal RS Pro momentáneo de altas prestaciones - material de la caja de aluminio presofundido, NC/NA, 3 A a 500 V ac, corriente de contacto 230V

Código RS: 211-0711



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del producto ATRIBUTO 1

Interruptores de pedal protegidos de altas prestaciones y resistentes RS Pro ideales para aplicaciones industriales. La protección proporciona mayor seguridad al usuario y evita que la máquina arranque accidentalmente. Las protecciones son lo suficientemente grandes para llevar calzado de seguridad cuando se utilizan los interruptores de pedal.

Esta gama de interruptores de pedal de altas prestaciones incluye:

208-3265 - interruptor individual escalonado momentáneo con contactos de doble acción

211-0711 - interruptor sin enclavamiento simple momentáneo

228-2103 - momentáneo bipolar de dos vías (DPDT)

440-5566 - momentáneo monopolar de una vía (SPST)

771-9243 - momentáneo bipolar de dos vías (DPDT)

841-772 - enclavamiento 1NO 1NC

Especificaciones generales

Configuración de los contactos	NC/NA
Funcionamiento del interruptor	Acción momentánea
Material de la caja	Aluminio presofundido
Cambiar entorno	Altas prestaciones
Material de contacto	Plata
¿Protección de la cubierta?	Sí
Color	Amarilla
Aplicaciones	Los interruptores de pedal se utilizan habitualmente en aplicaciones en las que el control manos libres es más práctico o seguro. Se pueden encontrar en: Maquinaria industrial y herramientas eléctricas más pequeñas, camas de hospital, sillas de dentista, lámparas

Especificaciones eléctricas

Tensión nominal de contacto (ac)	230V
Tensión nominal de contacto (dc)	24 V
Corriente nominal de los contactos	3A a 500 V ac

Especificaciones mecánicas

Longitud	264mm
Altura	155mm
Dimensiones	264mm x 163mm x 155mm
Anchura	163mm
Espacio de contacto	<3mm, adecuado para red eléctrica

Especificaciones del entorno de funcionamiento

Temperaturas de funcionamiento	-25 °C a 60 °C.
---------------------------------------	-----------------

Categoría de protección

Índice de protección IP	IP67
--------------------------------	------

Aprobaciones

Se cumplen los estándares	EN 60204-1, EN 60947-5-1, IEC 947-5-1, VDE 0660 Parte 200
Cumplimiento/Certificaciones	EN 60204-1/EN60947-5-1, RoHS



Outline Dimensions

