

P-CO 1N4007/L-R - 元件插头



3032460
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3032460>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



元件插头，配有二极管1N4007，深度: 33.3 mm，宽度: 5.2 mm，高度: 24.2 mm，位数: 1，颜色: 灰色，安装方式: 插拔式安装

优势

- 可用于 PT、ST、QTC 和 UT 系列中宽度 5.2 mm 或以上的.....TG 产品范围的所有分断端子
- 采用回拉式弹簧接线，操作方便
- 元件插头P-CO获得专利，通过弹簧片快速、可靠地固定电气元件
- 编码凹槽接插防插错编码，提供极性保护

商业数据

订货号	3032460
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BE2Z3X
产品关键代码	BE2Z3X
目录页面	页码416 (C-1-2019)
GTIN	4046356172875
单件重量（含包装）	3.84 g
单件重量（不含包装）	3.72 g
原产地	PL

P-CO 1N4007/L-R - 元件插头

3032460

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3032460>



技术数据

产品属性

产品类型	元器件插拔式端子
位数	1
电位	1

连接数据

最大负载电流	1 A
--------	-----

尺寸

宽度	5.2 mm
高度	24.2 mm
深度	33.3 mm

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料的温度指数（ DIN EN 60216-1（ VDE 0304-21 ） ）	130 °C
绝缘材料相对温度指数（ 电气， UL 746 B ）	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

环境和真实条件

环境条件

环境温度（ 运行 ）	-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度， 电气特性相对温度。)
环境温度（ 存放/运输 ）	-25 °C ... 60 °C (短期内（ 不超过24 小时 ）， -60 °C到+70 °C)
环境温度（ 组装 ）	-5 °C ... 70 °C
环境温度（ 执行 ）	-5 °C ... 70 °C
允许湿度（ 存放/运输 ）	30 % ... 70 %

安装

安装类型	插拔式安装
------	-------


P-CO 1N4007/L-R - 元件插头

3032460

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3032460>



图纸



P-CO 1N4007/L-R - 元件插头



3032460

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3032460>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141149
ECLASS-13.0	27250305

ETIM

ETIM 9.0	EC002018
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

P-CO 1N4007/L-R - 元件插头



3032460
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3032460>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	7(a)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	edb69117-01cc-4af1-bddc-e23a1ddc5f67

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn