Fiche produit
Caractéristiques

VW3S8202R30
IMPULSION/SENS, 24V, CABLE, MOLEX A 24 POLES, AUTRE EXTREMITE = NUE , 3,0 M



Principales

Désignation d'accessoire / de pièce détachée	Câble pour signal d'impulsion/d'instruction
Type d'accessoires / pièces séparées	Câble de raccordement
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de raccordement
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Entre entraînement à pas SD326 et générateur d'impulsions externe
Compatibilité de gamme	Lexium SD3
Type de câble	Câble blindé
Longueur de câble	3 m

Complémentaires

Accessoires associés	SD326
Tension et type de circuit de commande	24 V
Raccordement électrique	1 connecteur Molex à 24 pôles (SD326) Embout de câble ouvert (générateur d'impulsions externe)

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Sans PVC	Oui

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.