

THERMOCLEAN® AL 20











- Schlauchdecke aus Weich-PVC, blau beständig gegen Fette, Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- Zwischenschicht aus Weich-PVC
- 3 Drückträger aus Polyester von hoher Festigkeit
- 4 Zwischenschicht aus Weich-PVC
- Schlauchinnenseele Weich-PVC, weiß Lebensmittelqualität

REINIGUNGS-UND LEBENSMITTTELSCHLAUCH BIS 70°C BEI 20 BAR.

Fünfschichtiger Schlauch aus Weich-PVC mit Gewebe aus Polyester von hoher Festigkeit.

ANWENDUNGEN

Reinigung mit Heißwasser bis 70°C Fördern von Lebensmitteln, Getränken, Alkoholhaltigen Flüssigkeiten/Getränken

EINSATZBEREICHE

Lebensmittelindustrie, Getränkeindustrie, Brauereien, Molkereien, Schlachthäuser, Großküchen, Maschinenbau

SIMULANZIEN A, B, C

- Fruchtsäfte
- Wein

AUFDRUCK

THERMOCLEAN® AL 20 57 (EU) N° 10/2011 Herstellungsjahr] [Prod. Nr]

VORTEILE

Die spezielle Materialzusammensetzung des THERMOCLEAN® AL 20 bildet einen leistungsstarken, sicheren und zuverlässigen Schlauch.

THERMOCLEAN® AL 20 zeichnet sich aus durch

- außergewöhnliche Temperaturbeständigkeit bis 70°C (Spitzen bis 80°C) bei 20 bar Betriebsdruck.
- hohe Druckbeständigkeit
- eine hohe Flexibilität und ausgezeichnete Handhabungsfreundlichkeit.

 hohe Beständigkeit gegen tierische, pflanzliche und mineralische Fette, Reinigungs- und Desinfektionsmittel.


EINBINDUNGEN

Unter Berücksichtigung der zu fördernden Medien, Betriebsdruck und Temperatur können handelsübliche Einbindungen verwendet werden.

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

Tabelle Seiten 114 bis 117 Kolonne B.

a	1/-	A			0	11/2	11/2			0	Blau	
	T/-				g/m	20°C bar	70°C bar	20°C bar	70℃ bar	mm	25 m	100 m
12	+/- 0,6	20	+/- 0,6	4	236	100	60	33	20	108	100236	100237
16	+/-0,6	24	+/- 0,6	4	311	100	60	33	20	144	100268	
19	+/- 0,8	28	+/- 0,8	4,5	409	100	60	33	20	171	100284	



Betriebsdruck bis 20 bar bei 70°C