


BK0509

Douille à aiguilles avec fond

Douille à aig. avec fond BK, selon DIN 618/
ISO 3245

Information technique



Votre alternative produit actuelle

lubrifiant	Sans
trou de lubrification	Sans
revêtement	Sans
joint	Sans

dimensions principale & données de performance

F_w	5 mm	Diamètre sous rouleaux
D	9 mm	Diamètre extérieur
C	9 mm	Largeur, bague extérieure
C_r	2.400 N	Charge dyn. de base, radiale
C_{0r}	1.990 N	Charge stat. de base, radiale
C_{ur}	243 N	Limite à la fatigue, radiale
n_G Grease	23.500 1/min	Limiting speed for grease lubrication
n_G	39.000 1/min	vitesse limite
n_{gr}	36.500 1/min	Vitesse de base
$\approx m$	2,07 g	Poids

Dimensions

r_{min}	0,4 mm	Dimension minimum de chanfrein
C_{tmin}	7,4 mm	Largeur minimum base douille avec fond



Plage de température

T _{min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	140 °C	Température de fonctionnement max.

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Lubrification à la graisse
-  lubrification à l'huile
-  Ouvert
-  Faible encombrement