

ICE25-F22H-A1 - 散热器

1328704

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1328704>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



散热器 用于 壳体系列: ICS， 型号: 散热片填充模块， 标识材料: 铝， 阳极化处理， 产品系列: ICS25， 宽度: 22.4 mm， 高度: 25 mm， 可单独打磨。

优势

- 散热片使成品设备可用于热要求较高的应用中
- 被动散热片，实现可靠散热
- 散热片底座可以灵活定位，适合高度各异的电子组件
- 散热片空端子盖采用紧凑型设计，壳体安装空间充裕
- 由壳体、连接技术、散热片和其他附件组成的定制系统解决方案

商业数据

订货号	1328704
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	ACHAEF
产品关键代码	ACHAEF
GTIN	4063151622817
单件重量（含包装）	29.64 g
单件重量（不含包装）	11.25 g
原产地	CN

ICE25-F22H-A1 - 散热器

1328704

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1328704>



技术数据


说明

概述	可单独打磨。
概述	有关范围，请参考下载区的数据表。
推荐	更多信息和详细尺寸请见下载区域。

产品属性

产品类型	散热片
外壳类型	散热器
壳体系列	ICS
产品系列	ICS25
型号	散热片填充模块

尺寸

尺寸图	
宽度	22.4 mm
高度	25 mm
长度	25 mm
底板厚度 [b]	3.8 mm

材料规格

颜色	铝的颜色
颜色 (外壳)	铝色
标识材料	铝
表面特性	阳极化处理
热敏电阻 R_{th}	19 K/W (ΔT 65 K, 环境温度)
	26.5 K/W (ΔT 5 K, 环境温度)

环境和真实条件

振动测试

规格	IEC 60068-2-6:2007-12
频率	10 - 150 - 10 Hz
扫描速率	1倍频程/分钟
振幅	0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz)
加速度	2g (58.1 Hz ... 150 Hz)

ICE25-F22H-A1 - 散热器

1328704

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1328704>



每轴的测试周期	2.5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴

冲击

规格	IEC 60068-2-27:2008-02
脉冲波形	半正弦
加速度	15g
电击时间	11 毫秒
每个方向的电击次数	3
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴（正向与负向）

针对会破坏涂层或光泽的物质的测试

规格	VDMA 24364:2018-05
结果	已通过测试

环境条件

环境温度（存放/运输）	-40 °C ... 55 °C
环境温度（组装）	-5 °C ... 100 °C

安装


安装类型	插槽
------	----

包装规格

包装类型	盒装
------	----


图纸

图表



0 K ... 100 K的功耗图表

图表



0 K ... 30 K的功耗图表


ICE25-F22H-A1 - 散热器

1328704

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1328704>



尺寸图



用于展示产品项目尺寸的示意图。图中并不是所需的产品。详细信息请见“下载”选项卡下的产品图示。

ICE25-F22H-A1 - 散热器



1328704

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1328704>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27260501
ECLASS-12.0	27260501
ECLASS-13.0	27260501

ETIM

ETIM 9.0	EC001143
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32131000
-------------	----------

ICE25-F22H-A1 - 散热器

1328704

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1328704>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn