
**RCRB25/57-XL-FA106** [🔗](#)**Roulement auto-aligneur**

Roulements auto-aligneurs RCR, avec amortisseur en caoutchouc, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés

X-life**Information technique****Votre alternative produit actuelle**

instruction de fabrication

FA106

roulement soumis à un contrôle de niveau sonore

dimensions principale & données de performance

d	25 mm	Alésage
D	57,3 mm	Diamètre extérieur
C	19,8 mm	Largeur, bague extérieure
B ₁	31 mm	Largeur totale du collier de blocage
C _r	14.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	7.800 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	370 N	Limite à la fatigue, radiale
	1.400 N	Capacité de charge (bague caoutchouc)
≈m	0,202 kg	Poids

Dimensions

C ₂	17,5 mm	Largeur profile extérieur de l'amortisseur caoutchouc
S ₁	23,5 mm	Distance piste / collier de blocage
D ₂	44,5 mm	Diamètre bride amortisseur caoutchouc
d ₃	37,5 mm	Diamètre extérieur de collier de blocage/écrou de blocage
P	9,8 mm	Distance piste of amortisseur caoutchouc côté face



facteurs de calcul

f ₀	13,8	Facteur de calcul
----------------	------	-------------------

information additionnelle

	RAE25-XL-NPP-FA106	Désignation roulement
Shore A	70 °	Dureté amortisseur caoutchouc