


Données techniques

UC320G2

Roulements "inserts"



VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
B - Largeur Bague Intérieure	108 mm
C - Largeur Bague Extérieure	54 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification	19 mm
d - Diamètre arbre	100 mm
D - Diamètre extérieur BE	215 mm
G - Taille vis de blocage	M18x1,5
m - Distance vis de blocage	18 mm
r - Rayon Bague Intérieure	3.5



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

DEFINITION TECHNIQUE

S - Distance face / centre du palier	42 mm
f0 - Facteur	13.2
SW - Taille clé	9 mm

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité de charge dynamique	171600000 mN
C0 - Capacité de charge statique	140000000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES

Masse	11,2 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage	75 N-m

FREQUENCES ROULEMENT

BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)	3.07268571428571 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)	4.92731428571429 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)	4.08170359519701 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)	2.04085179759851 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)	0.384085714285714 Hz

