

特点

- 电镀钢丝绳 6 x 7 fc
(钢丝芯) 成卷提供
- 线芯
- 长 75m
- 中等灵活性
- 钢丝绳用于一般用途

RS PRO 钢缆, 50m

RS 库存号: 247-9098

图像

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

钢缆的历史已进入 19th 世纪、这意味着它广为人知、并且在全球许多专业人士的日常使用中都有出现。钢丝绳由多股绞合在一起的金属线组成。当绞线在中心芯上闭合时、我们正在探索生产绳索。它提供了可靠、安全地提升和降低负载的坚固方法。多种不同尺寸的电线可在最大程度的防腐蚀性和出色的耐磨性方面为用户提供支持。电线电缆为许多对您的业务至关重要的建筑项目提供了灵活性。我们很荣幸推出我们的知名品牌 RS PRO 钢丝绳、具有高达 1390 kg 的惊人安全工作负载。钢缆的长度为 50 米，由 6 股线和 7 根电线组成。电线直径为 10 mm，符合 ISO BS EN 12385-4 标准。电线和绳索不适合一般起吊使用，因为主要目的是固定和支持应用。有关吊索和吊链、请参见本节中的一系列吊带、吊索和链条。我们的钢丝可在严苛条件下获得认可、符合所有 rohs 标准。

一般规格

类型	钢丝绳
绞线数	6
电线数量	7
核心	线芯
封装	拨禾轮
应用	海上使用、任何工业应用、pvc 覆盖钢缆特别适用于悬挂管道或固定装置、建筑系统、如索具、起重机或绞盘、钢缆、一般用途

机械规格

长度	50m
直径	10mm
把手尺寸	6mm
安全工作负载	1390kg
扭矩	3.5 n/mm

认证

安全标准

iso BS D_ENCODING14