

# HC-CIF-B16-BFWD-FH-AL - 导轨安装支架



1404217

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1404217>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

重载导轨安装支架，带双锁扣的下部支架，配套不含双锁扣的插头外壳或HC-CIF-..HFFD..上部支架，用于B16型插芯，适用于NS35/7,5 DIN导轨



## 优势

- 稳定的金属型号
- 可使用底部开口的预安装电缆铠装线
- 即使安装略有倾斜时PE也可实现安全容性

## 商业数据

订货号	1404217
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7AHB
产品关键代码	AF7AHB
目录页面	页码685 (C-2-2019)
GTIN	4046356681896
单件重量 (含包装)	190.8 g
单件重量 (不含包装)	184.1 g
原产地	PL

# HC-CIF-B16-BFWD-FH-AL - 导轨安装支架



1404217

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1404217>

## 技术数据

### 产品属性

产品类型	导轨安装支架
外壳类型	导轨安装支架
系列	HC-CIF-AL
类型	B16
保护盖	否
Pg螺钉连接	无

### 尺寸

尺寸图	
宽度	56 mm
高度	85 mm
长度	93.5 mm

### 材料规格

标识材料	铝模铸，无镀层
外壳材料	铝模铸，无镀层
锁扣材料	PA

### 机械特性

机械参数	
锁紧类型	锁扣

### 环境和真实条件

环境条件	
环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C

### 安装

安装类型	DIN导轨：35 mm
组装说明	未安装双锁扣，即可更方便地使用预制电缆套件

# HC-CIF-B16-BFWD-FH-AL - 导轨安装支架




1404217

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1404217>


图纸

尺寸图



尺寸图 俯视图

尺寸图



尺寸图

# HC-CIF-B16-BFWD-FH-AL - 导轨安装支架

1404217

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1404217>



## 分类

### ECLASS

ECLASS-12.0	27440210
ECLASS-13.0	27440210

### ETIM

ETIM 9.0	EC002310
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# HC-CIF-B16-BFWD-FH-AL - 导轨安装支架



1404217

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1404217>

## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)