



Données techniques

MUCPPL208


Paliers auto-aligneurs

Roulement à billes à insert en acier inoxydable et corps thermoplastique avec vis de fixation, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité, graisse alimentaire

COMPOSITION DU KIT

MUC208FD, PPL208

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
A - Largeur du logement	54 mm
A1 - Largeur au sommet du logement	36 mm
B - Largeur Bague Intérieure	49,2 mm
d - Diamètre arbre	40 mm



DEFINITION TECHNIQUE

G - Graisseur	1/4-28 UNF
H - Distance base du logement au centre du roulement	49,2 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement	19,5 mm
H2 - Hauteur du logement	98 mm
J - Distance entre trous de fixation	137 mm
L - Longueur du logement	184 mm
N - Dimension trou de fixation	14 mm
N1 - Longueur du trou de montage	18 mm
S - Distance face / centre du palier	19 mm

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité de charge dynamique	24900000 mN
C0 - Capacité de charge statique	14300000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES

Masse	0,95 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage	8.3 N-m

