




Adaptateur process clamp DIN 32676 série A

ADAPT DIN32676-A DN50



Application		
Version	pour capteur de débit SMF	
Application	industrie agroalimentaire et industrie des boissons; applications aseptiques	
Tenue en pression	16 bar	1,6 MPa
Tests / homologations		
Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.	
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.	
Données mécaniques		
Poids	[g]	2580,7
Boîtier		cylindrique
Dimensions	[mm]	Ø 109 / L = 42,9
Matières		inox (1.4404 / 316L)
Diamètre nominal		DN50 (2")
Raccordement capteurs		bride d'appareil spécifique d'ifm
Raccord process		Clamp DIN 32676 série A (ISO)
Raccord process adapté au standard du tube	(DIN EN 10357 série A); (DIN 11866 série A); (DIN 11850 série 1); (DIN 11850 série 2)	

E40493



Adaptateur process clamp DIN 32676 série A

ADAPT DIN32676-A DN50

Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide	Ra < 0,4 µm
Accessoires	
Fourniture	vis 8
Remarques	
Unité d'emballage	2 pièces