

Hauptmerkmale

Baureihe	Actassi
Produkt- oder Komponententyp	Singlemode fibre optic pigtail
Farbe	Sheath: gelb LC housing: blau LC boot: weiß
Kabelverpackung	Rolle von 1 m
Verpackungstyp	Kunststoffbeutel

Zusatzmerkmale

Dämpfung	0,45 DB / 1 km bei 1310 nm 0,3 dB / 1 km bei 1550 nm
Biegeradius	50 mm dynamic 30 mm statisch
Maximum insertion loss	0,2 dB LC
Minimum return loss	50 dB LC
Fibre performance	OS2 9/125 µm
LWL-Durchmesser	900 µm
Austauschmodus	Simplex
Übertragungsmodus	Einzelbetrieb
Number of optic fibre	1
Kabelaußendurchmesser	0,9 mm +/- 0,2 mm
Material	Keramik: LC connector ferrule
Kabellänge	1 m
Zielregion	Asien-Pazifik. Europa

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...60 °C
Umgebungstemperatur bei Installation	-20...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20...60 °C
Standards	LC connector: TIA/EIA-604-10 A LC connector: IEC 61754-20 Ed.2 Fibre performance: TIA/EIA-568-C.3 IEC 60754-1 IEC 60754-2 IEC 61034 Flame retardance: IEC 60332-1 Fire retardance: IEC 60332-3C Flame retardance: UL 94 V0 Fibre performance: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OS2 Fibre performance: IEC 60793-2-10 Type B1.3 Fibre performance: ITU G.652.D

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
REACH free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
RoHS exemption information	 Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich