

电池和电池组 UN38.3 试验概要

Cell and battery test summary

报告编号 Report No.: DSP25060411-3

单位信息 Company Information					
委托单位 Consignor	东莞市德川新能源科技有限公司/Dongguan Dechuan New Energy Technology Co., Ltd 广东省东莞市黄江镇宾农三路1号2栋801室/Room 801, Building 2, No. 1, Binong 3rd Road, Huangjiang Town, Dongguan city, Guangdong Province 电话/Tel: +86-15899798327 邮箱/Mail: 742068406@qq.com				
生产单位 Manufacturer	东莞市德川新能源科技有限公司/Dongguan Dechuan New Energy Technology Co., Ltd 广东省东莞市黄江镇宾农三路1号2栋801室/Room 801, Building 2, No. 1, Binong 3rd Road, Huangjiang Town, Dongguan city, Guangdong Province 电话/Tel: +86-15899798327 邮箱/Mail: 742068406@qq.com				
测试单位 Test Lab	东莞市中认联科检测技术有限公司/Dongguan ZRLK Testing Technology Co., Ltd. 广东省东莞市松山湖园区科技十路1号2栋/Building 2, No.1, Technology 10th Road, Songshan Lake Park, Dongguan, Guangdong, China 电话/Tel: +86-769-26621775 邮箱/Mail: Marketing@zrlklab.com 网址/Website: www.zrlklab.com				
电池信息 Battery Information					
名称 Name	可充电锂离子电池 Rechargeable li-ion battery	电池/电芯类别 Battery/Cell Classification		单电芯锂离子电池 Single Cell Li-ion Battery	
型号 Type	DC 402030	商标 Trademark		/	
额定电压 Normal Voltage	3.7V	额定容量 Rated Capacity		200mAh	
额定能量 Watt-hour rating	0.74Wh	外观/Appearance		银色棱柱形 Silver Prismatic	
质量/Mass	4.5g	锂含量/Li Content		不适用 N/A	
测试信息 Test Information					
测试报告编号 Test Report Number	DSP25060411-2		测试报告签发日期 Date of Test Report	2025-06-19	
测试标准 Edition of UN Manual of Tests and Criteria Used	联合国《试验和标准手册》(第8版) 38.3节 UN "Manual of Tests and Criteria" ST/SG/AC.10/11/Rev.8/Subsection 38.3				
T.1: 高度模拟 Altitude Simulation	通过 Pass	T.2: 温度试验 Thermal Test	通过 Pass	T.3: 振动 Vibration	通过 Pass
T.4: 冲击 Shock	通过 Pass	T.5: 外部短路 External Short Circuit	通过 Pass	T.6: 撞击/挤压 Impact/Crush	通过 Pass
T.7: 过度充电 Overcharge	通过 Pass	T.8: 强制放电 Forced Discharge	通过 Pass	/	
UN38.3.3.1(f)或/or UN38.3.3.2(d)	不适用 N/A		UN38.3.3.1(g)或/or UN38.3.3.2(e)	不适用 N/A	
批准(技术总监) Approver: (Technical director)	马孝琴		签发日期 Issued Date	2025-06-19	

