

Produktdatenblatt

Spezifikationen



AO-V-8-H Modul: 8 Analogausgänge (0-10 V) mit Handsteuerung/Overrideschalter

SXWAOV8HX10001

EAN Code: 7332552009648

Hauptmerkmale

Flammenfestigkeit	UL94V0-5VB
Breite	90 mm
Produktzertifizierungen	ICES-003 FCC Teil 15 Klasse B CE RCM
Produktgewicht	156 g
Produkt- oder Komponententyp	E/A-Modul
Kurzbezeichnung des Geräts	AO-8-V-H
Höhe	114 mm
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20...70 °C
Tiefe	64 mm
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...50 °C
Schutzart (IP)	IP20
Leistungsaufnahme in W	0,7 W
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 % nicht kondensierend
Anzahl der Ausgänge	8 Analogausgang
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung	24 V DC
Produktname	E/A-Module
Produktmarke	Schneider Electric
Baureihe	EcoStruxure Building Operation

Zusatzmerkmale

Montagehalterung	DIN-Schiene Wand
Elektrischer Anschluss	Steckbaugruppe
Steuerungstyp	Mit integriertem Schalter für AUS/EIN/Automatik
Analoger Eingangstyp	Konfigurierbare Spannung 0 - 10 V Eingangsspannung
Kompatible Produktfamilie	EcoStruxure Building Operation TB-IO-W1 Klemmsockel
Normen	UL 864 UL 916 FCC CFR47 Teil 15
Material	ABS + PC

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	12,2 cm
VPE 1 Breite	9 cm
VPE 1 Länge	5,8 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	180 g

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz	
Total lifecycle Carbon footprint	32 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	6 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	25 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	0.5 kg CO2 eq.

Use Better

Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Ja
SCIP-Nummer	08bd611f-8419-43db-ad4e-34d847346717
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert
Durchschnittlicher Prozentsatz der ResponsibleSteel zertifizierten Metalle	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen und Kabeln
PVC-frei	Ja

Use Longer

Verlängerung der Lebensdauer	
Reparatur	Nein

Use Again

Reproduktion	
Recyclingfähigkeitspotential in %	0
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Rücknahme	Ja
WEEE-Kennzeichnung	 Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.