





RME60-XL-N

Corps de roulement à bride

Paliers auto-aligneurs RME, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, centrage, bague de blocage excentrée, étanchéité R

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

rainure	N	Corps de palier en fonte avec rainure pour couvercles
Matériaux	GG	Grey cast iron

dimensions principale & données de performance

d	60 mm	Alésage
H	195 mm	Hauteur de bride
B ₁	77,9 mm	Largeur totale du collier de blocage
U	45,9 mm	Hauteur totale de l'ensemble
C _r	56.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	36.000 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	1.710 N	Limite à la fatigue, radiale
≈m	4,009 kg	Poids

Cotes de montage

J	160 mm	Diamètre primitif (trous)
N	18 mm	Trou de fixation
Z	135 mm	Diamètre centrage
	h8	Ajustement diamètre centrage
n	4	Nombre de vis de fixation



Dimensions

A	29 mm	Hauteur logement
A ₁	16 mm	Épaisseur de bride
A ₂	1 mm	Distance piste
S	3 mm	Largeur du chanfrein
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrification

information additionnelle

1	Nombre de logements
GG.ME12	Corps de palier
GE60-XL-KRR-B	Désignation roulement
KASK12	Couvercle de protection

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.